

Carte Adaptateur PCI vers 2 Ports Parallèle

N° de produit: PCI2PECP



La carte parallèle PCI EPP/ECP 2 ports PCI2PECP peut être installée dans tout slot PCI disponible, ajoutant ainsi deux ports IEEE 1284 à votre PC et prenant en charge des vitesses de transfert de données jusqu'à 1,5 Mb/s (jusqu'à 3 fois plus rapides qu'avec des ports parallèles intégrés).

L'installation de la carte adaptateur parallèle EPP/ECP est facile, grâce à la prise en charge de Windows® 8, 7, Vista, XP, ME, 98SE, 95, DOS et Windows Server® 2012, ainsi que de Linux. De plus, le partage d'IRQ et les capacités plug-and-play garantissent des connexions pratiques et sans effort à tout périphérique parallèle.

La carte adaptateur parallèle est une solution double profil complète, elle inclut un support standard et faible encombrement/demi-hauteur permettant l'adaptation d'applications système compactes ou de petit format.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Se connecte à tous les périphériques parallèles, incluant les imprimantes, les scanners, les lecteurs

CD-R/RW, les lecteurs Zip® et les lecteurs de carte mémoire

Spécifications techniques

- Inclut un support de montage demi-hauteur
- Installation facile plug-and-play
- Vitesses de transfert de données jusqu'à 1,5 Mb/s
- Compatible avec Linux et toutes les versions de Windows®, y compris Windows® XP
- Le partage d'IRQ permet de supprimer les conflits entre plusieurs cartes
- Prise en charge de EPP, ECP, SPP et BPP
- Scripts d'installation disponibles pour Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 et Mandrake 8.2

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de ports	2
Interface	Parallèle
Type de bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
Style de port	Intégré à la carte
Normes de l'industrie	IEEE-1284
ID du chipset	ASIX - MCS9815CV

Performance

Vitesse max. de transfert de données	1,5 Mbit/s
Protocoles pris en charge	EPP, ECP, SPP, BPP, PS2

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits)
Ports externes	2 - DB-25 (25 broches , D-Sub)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Unused PCI slot
---	-----------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Vert
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	4.7 in [12.0 cm]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	4.7 in [12.0 cm]
Poids du produit	2.5 oz [70.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.7 in [17.0 cm]
Largeur du Paquet	5.7 in [14.4 cm]
Hauteur du Paquet	1.2 in [3.0 cm]
Poids brut	6.8 oz [192.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Carte parallèle PCI 2 ports 2 - Supports faible encombrement 1 - Câble plat avec plaque DB25F
-----------------------	---

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

Informations de
garantie

Warranty

À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis