


Scheda parallela PCI a 2 porte - EPP/ECP

ID prodotto: PCI2PECP



La scheda adattatore parallelo PCI EPP/ECP a 2 porte PCI2PECP può essere installata in uno slot PCI disponibile per l'aggiunta di due porte IEEE 1284 al PC, supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 1,5 Mbps (fino a 3 volte più veloce delle porte parallele incorporate).

L'installazione della scheda adattatore parallelo EPP/ECP è semplice e offre supporto per Windows® 8, 7, Vista, XP, ME, 98SE, 95, DOS, Windows Server® 2012 e Linux. Inoltre, le funzioni di condivisione IRQ e plug-and-play assicurano collegamenti pratici e semplici a qualsiasi periferica parallela.

Una soluzione a doppio profilo completa, questa scheda adattatore parallelo offre sia una staffa standard che una staffa a basso profilo/mezza altezza per adattarsi ad applicazioni di sistemi con fattore di forma slim o ridotto.

Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente il collegamento di qualsiasi periferica parallela comprese stampanti, scanner, CD-R/RW, unità Zip® e lettori di schede di memoria.

Caratteristiche

- Comprende una staffa di montaggio a mezza altezza/basso profilo.

- Semplice installazione plug-and-play
- Velocità di trasferimento dei dati fino a 1,5 Mbps
- Compatibile con Linux e tutte le versioni di Windows®, compreso Windows® XP
- La condivisione IRQ elimina i conflitti tra più schede.
- Supporta EPP, ECP, SPP e BPP.
- Script di installazione disponibili per Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 e Mandrake 8.2

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	2
Interfaccia	Parallelo
Tipo bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Stile porte	Integrato nella scheda
Standard del settore	IEEE-1284
ID chipset	ASIX - MCS9815CV

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,5 Mbps
Protocolli supportati	EPP, ECP, SPP, BPP, PS2

Connettore/i

Tipo/i connettori	PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit)
Porte esterne	DB-25 (25 pin, D-Sub)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
	Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>



Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Unused PCI slot
-----------------------------	-----------------

Caratteristiche fisiche

Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	4.7 in [12 cm]
Larghezza prodotto	0.8 in [20 mm]
Altezza prodotto	4.7 in [12 cm]
Peso prodotto	2.5 oz [70 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.3 in [21 cm]
Package Width	1.7 in [42 mm]
Package Height	5.7 in [14.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.4 oz [210 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Scheda parallela PCI a 2 porte
	Staffe basso profilo
	Cavo a nastro con piastra DB25F
	CD con i driver
	Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

