


## RS232/422/485 PCI seriell kortadapter med 2 portar och ESD-skydd

Produkt ID: PCI2S232485I



Med PCI2S232485I PCI seriell kortadapter kan du förvandla en PCI- eller PCI-X-kortplats till 2 seriella portar som kan kommunicera i RS-232, RS-422 eller RS-485, med överföringshastigheter på upp till 921,6 Kbps.

Den här universalserieadaptorn har inte bara två DB9-serieportar som kan konfigureras oberoende av varandra, utan stöder också nästan alla konfigurationer, inklusive: RS-422, RS-485 med 2 sladdar, RS-485 med 4 sladdar eller RS-232-lägen. Framtaget för tillförlitlighet har detta PCI-seriekort med 2 portar inbyggt ESD-skydd (elektrostatisk urladdning) för att garantera att dina anslutna seriella enheter är skyddade.

För extra mångsidighet är PCI RS232-kortet kompatibelt med ett stort antal operativsystem, inklusive Windows®, Windows Server, Windows Embedded och Linux-plattformar, för enkel installation i blandade miljöer.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Lägg till stöd för RS232, RS422 och RS485 i en stationär dator, server eller inbyggt system
- Idealisk för labbmiljöer där seriekraven kan ändras
- Kommunicera med två olika serielägen från samma PCI-kort

## Funktioner

- Stöder RS232, RS422, RS485 för 2 sladdar och RS485 för 4 sladdar
- Varje port kan ställas in individuellt
- Inbyggt ESD-skydd (elektrostatisk urladdning)
- Kompatibel med PCI-specifikationen revision 2.2
- Kompatibel med PCI Power Management-revisionen 1.1
- Maximal överföringshastighet på 921,6 kbps per port
- Bygelkonfiguration för läge, eko och termineringsinställning
- WHQL-drivrutiner

---

### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	2
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Korttyp	Standardprofil
Porttyp	Inbyggd på kort
Chipset-ID	PLX/Oxford - OXuPCI952

---

### Prestanda

Seriellt protokoll	RS-232/422/485
Maximal överföringshastighet	921,6 kbps
Databitar	5, 6, 7, 8, 9
FIFO	128 Bytes
Flödeskontroll	Hårdvara, Auto Xon/Xoff, ingen
Paritet	None, Even, Odd

	Isolering	2500 Vrms
	Medeltid mellan fel (MTBF)	234.450 timmar
<hr/>		
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	PCI/PCI-X (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars)
	Externa portar	DB-9 (9-stifts, D-Sub)
<hr/>		
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows® CE 6.0/5.0, 2000, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11  Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019  Linux 3.5 to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
	Microsoft WHQL-certifierad	Ja
<hr/>		
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5~95 % RH
<hr/>		
Utseende		
	Färg	Gul
	Produktlängd	4.8 in [12.1 cm]
	Produktbredd	2.9 in [74 mm]
	Produkthöjd	0.7 in [18 mm]
	Produktvikt	3.0 oz [84.4 g]
<hr/>		
Förpackning		
	Package Length	8.3 in [21.2 cm]
	Package Width	5.8 in [14.7 cm]
	Package Height	1.6 in [41 mm]

Fraktvikt (förpackning) 7.1 oz [200.3 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	PCI RS232/RS485/RS422 seriekort
	Drivrutin CD
	Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

