


## 2S2P PCI Seriële Parallele Combokaart met 16C1050 UART

Productcode: PCI2S2PMC



De PCI2S2PMC 2S2P PCI Seriële Parallele Combokaart met 16C1050 UART voegt twee RS232 seriële en twee IEEE 1284 parallele poorten toe aan uw systeem via een PCI-slot. De seriële / parallele adapter met RS232 snelheden tot 115,2 kbit/s en parallele snelheden tot 1,5 Mbit/s biedt de extra connectiviteit die nodig is voor industriële en zakelijke toepassingen en neemt slechts één 3,3/5V PCI-slot in beslag. De kaart biedt is compatibel met een breed scala aan besturingssystemen, waaronder Windows® 7, Server 2003, XP, DOS® en Linux voor een eenvoudige integratie in gemengde omgevingen. Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

#### Toepassingen

- Voeg seriële en parallele aansluitmogelijkheden toe aan moderne systemen die niet beschikken over geïntegreerde poorten of breidt het aantal beschikbaar aansluitingen uit
- Upgrade standaard PC's voor de bediening van industriële besturingen en geautomatiseerde apparaten op de fabrieksvloer / in een productielijn
- POS-toepassingen in supermarkten of ander winkels voor het aansturen van toetsenborden, kassalades, bonprinters, kaartlezers, weegschalen en verhoogde uitstallingen
- Zelfbedieningsautomaten en seriële apparaten, zoals weegschalen, touchscreens, magnetische kaart-lezers, barcodescanners en labelprinters
- Aansluiten van verschillende parallele randapparatuur mogelijk, zoals printers, scanners,

CD-R/RW-loopwerken, Zip®-drives en geheugenkaartlezers

## Eigenschappen

- 2x seriële poorten met 16C1050 compatibele UART en 2x IEEE 1284 parallelle poorten
- Ondersteunt seriële overdrachtsnelheden tot 115.2 kbit/s
- Parallelle overdrachtsnelheden tot 1,5 Mbit/s
- 256 Byte FIFO-buffer voor zenden / ontvangen
- Universele 3,3/5V PCI-kaart
- Voldoet aan de PCI Local Bus specificaties versie 2.3

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	4
Interface	Serieel Parallel
Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Industriestandaarden	PCI Local Bus Specificatie, versie 2.3
Chipsetcode	ASIX - MCS9865IV

---

### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1,5 Mbit/s (parallel)
Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	115,2 kbit/s
Databits	5, 6, 7, 8
FIFO	256 Bytes



Flow-control	Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS
Pariteit	None, Odd, Even, Space, Mark
Stopbits	1, 1.5, 2
Ondersteunde protocollen	RS232, EPP, ECP, SPP, PS2

---

#### Connector(en)

Type connector(en)	PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)
Externe poorten	DB-25 (25-polig, D-Sub) DB-9 (9-polig, D-Sub)

---

#### Software

Besturingssystemen	Windows® 11, 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, NT 4.0, DOS 6.2 Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 (32/64) Linux 2.6.x
Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid	0% - 60% rel. luchtvochtigheid

---

#### Fysieke eigenschappen

Lengte product	5.2 in [13.3 cm]
Breedte product	0.7 in [19 mm]
Hoogte product	3.5 in [89 mm]
Gewicht product	2.8 oz [80 g]

---

#### Verpakkingsinformatie



Package Length	8.3 in [21 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.5 oz [240 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	2S2P PCI-combokaart
	Bandkabel met bracket
	Low Profile Brackets
	Driver-CD
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

