


## 2-poort PCI RS232 Seriële Adapterkaart met 16550 UART

Productcode: PCI2S550



De PCI2S550 2-poort 16550 seriële kaart kan worden geïnstalleerd in een vrij PCI-slot en voegt twee RS232 seriële poorten toe aan uw systeem. Een kosteneffectieve oplossing voor het aansluiten van een nieuw of wat ouder serieel apparaat, met overdrachtsnelheden tot 115,2 kbit/s.

De adapterkaart ondersteunt IRQ sharing en is perfect voor het aansluiten van seriële modems, POS-apparaten, PDA's, digitale camera's, printers, ISDN terminaladapters en nog veel meer op uw systeem.

De kaart kan in een paar minuten worden aangesloten via een eenvoudige plug-and-play installatie en wordt ondersteund door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

#### Toepassingen

- Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)
- POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)
- Consumenten (modems, PDA's, digitale camera's, printers)
- Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers, modems)
- Casino (gokkasten, speelautomaten)

- Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)
- Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems)
- Hotelreceptie (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)
- Horeca (betaalkaartlezer, seriële printers)
- ISDN-netwerken

## Eigenschappen

- Ondersteuning voor RS-232 seriële interface
- IRQ-sharing zorgt voor een effectief gebruik van hulpbronnen en voorkomt conflicten
- 16-byte FIFO-buffer zorgt voor snelle gegevensoverdracht bij multitasking
- 5, 6, 7, 8-bits tekenselectie
- Even, oneven, geen of geforceerde pariteit

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	2
Interface	Serieel
Bus type	PCI (5 volt)
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Chipsetcode	ASIX - MCS9835CV

---

### Prestaties

Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	115,2 kbit/s
FIFO	16 Byte
MTBF	6,548,788 Hours



---

Connector(en)

Type connector(en)	PCI (5 V, 32-bits)
Externe poorten	DB-9 (9-polig, D-Sub)

---

Software

Besturingssystemen	Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0 / 6.0, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11  Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019  Linux 3.5.x tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
--------------------	--

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	4.7 in [12.0 cm]
Breedte product	0.8 in [20.0 mm]
Hoogte product	4.7 in [12.0 cm]
Gewicht product	2.2 oz [61.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	6.8 in [17.3 cm]
Package Height	1.3 in [34.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.4 oz [152.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd



Meegeleverd	2-poort PCI Seriële Kaart
	Low Profile PCI Bracket
	Driver-CD
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

