


PCI RS232 seriell kortadapter med 2 portar och 16550 UART

Produkt ID: PCI2S550



Seriella PCI2S550 16550-kortet med 2 portar kan installeras i en tillgänglig PCI-kortplats för att lägga till två seriella RS232-portar till ditt system. En kostnadseffektiv lösning för att ansluta nya eller äldre seriella enheter med dataöverföringshastigheter på upp till 115,2 Kbps.

Adapterkortet stöder IRQ-delning och är perfekt för att ansluta seriella modem, POS-enheter, PDA:er, digitala kameror, skrivare, ISDN-terminaladapterar och mer till ditt system.

Kortet kan anslutas på bara några minuter genom en enkel plug and play-installation och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och kostnadsfria tekniska support på livstid.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- **Tillverkning** (CNC-maskineri, utrustning för processkontroll, streckkodsläsare, seriella skrivare)
- **POS** (kredit/betalkortsläsare, kvittoskrivare, streckkodsläsare, kassaapparater, våg)
- **Konsumenter** (modem, PDA:er, digitala kameror, skrivare)
- **Säkerhet** (UPS-kontroll, tillgång till knappsats, videokameror, kortläsare, modem)
- **Casino** (videoterminal för lotteri, spelmaskin)
- **Miljökontroll** (ljussättning, temperatur, klockor)

- **Hälsovård** (patientövervakningsutrustning, skötarstation, modem)
- **Hotellreception** (seriella skrivare, streckodsläsare, tangentbord, mus, kvittoskrivare, kredit/betalkortsläsare)
- **Hotellbransch/restaurang** (kreditkort/betalkortsläsare, seriella skrivare)
- **ISDN nätverksarbete**

Funktioner

- IRQ-delning sparar på resurser och eliminerar konflikter
- Stödjer seriellt RS-232 gränssnitt
- 16 bitars FIFO-buffert säkerställer snabb dataöverföring medan som den gör flera saker samtidigt
- 5, 6, 7, 8 bitars teckenurval
- Jämn, ojämn, utan paritet eller tvingade paritetsgenerationer

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	2
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	PCI (5 volt)
Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Porttyp	Inbyggd på kort
Chipset-ID	ASIX - MCS9835CV

Prestanda

Seriellt protokoll	RS-232
Maximal överföringshastighet	115.2 kbps
FIFO	16 Byte
Medeltid mellan fel	6,548,788 Hours



(MTBF)

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	PCI (5 V, 32-bitars)
Externa portar	DB-9 (9-stifts, D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Linux 3.5.x till 4.11.x <i>Endast LTS-versioner</i>
-------------------	---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet	5~85 % RH

Utseende

Produktlängd	4.7 in [12.0 cm]
Produktbredd	0.8 in [20.0 mm]
Produkt höjd	4.7 in [12.0 cm]
Produktvikt	2.2 oz [61.0 g]

Förpackning

Package Length	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	6.8 in [17.3 cm]
Package Height	1.3 in [34.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	5.4 oz [152.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	PCI seriellt kort med 2 portar
-----------------	--------------------------------



Drivrutin CD

Instruktionsbok

Lågprofilsfäste för PCI

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

