


2-poort PCI Low Profile RS232 Seriële Adapter-kaart met 16550 UART

Productcode: PCI2S550_LP



Deze 2-poort 16550 seriële kaart kan worden geïnstalleerd in een PCI-slot en voegt twee seriële poorten toe - een kosteneffectieve oplossing voor het aansluiten van een nieuw of een wat ouder serieel apparaat met overdrachtsnelheden tot 115,2 kbit/s. De seriële kaart is voorzien van een low profile bracket, geschikt voor montage in low profile computerbehuizingen met kleine vormfactor.

De adapterkaart is perfect voor het op uw systeem aansluiten van seriële modems, POS-apparaten, PDA's, digitale camera's, printers, ISDN-adapters en nog veel meer, en ondersteunt IRQ-sharing en werkt probleemloos onder Windows® 7, Server 2008 R2, Vista, XP, Server 2003, 2000, ME, 98, 95, NT4, 3.1, DOS® en Linux®. Door middel van plug-and-play kan de kaart binnen een paar minuten eenvoudig worden geïnstalleerd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)
- POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)

- Consumenten (modems, PDA's, digitale camera's, printers)
- Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers, modems)
- Casino (gokkasten, speelautomaten)
- Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)
- Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems)
- Hotelreceptie (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)
- Horeca (betaalkaartlezer, seriële printers)
- ISDN-netwerken

Eigenschappen

- Ondersteuning voor RS-232 seriële interface
- 16-byte FIFO-buffer zorgt voor snelle gegevensoverdracht bij multitasking
- IRQ-sharing zorgt voor een effectief gebruik van hulpbronnen en voorkomt conflicten

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	2
Interface	Serieel
Bus type	PCI (5 Volt)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Chipsetcode	ASIX - MCS9835CV

Prestaties

Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	115,2 kbit/s
FIFO	16 Byte

MTBF		6,548,788 Hours
Connector(en)		
Type connector(en)	1 - PCI (5 V, 32-bits)	
Externe poorten	2 - DB-9 (9-polig, D-Sub)	
Software		
Besturingssystemen	Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0 / 6.0, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11	
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019	
	Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies	
Voeding		
Ingangsspanning	3.3V / 5V DC	
Uitgangsspanning	3.3V DC	
Gebruiksomgeving		
Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)	
Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)	
Vochtigheid	5~85% RH	
Fysieke eigenschappen		
Lengte product	4.7 in [12.0 cm]	
Breedte product	2.2 in [5.5 cm]	
Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]	
Gewicht product	1.6 oz [45.0 g]	
Verpakkingsinformatie		
Verpakkingsaantal	1	
Lengte Verpakking	5.7 in [14.4 cm]	
Package Width	6.9 in [17.4 cm]	

Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.8 oz [136.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2-poort PCI Low Profile Seriële Kaart
	1 - Low-profile bracket
	2 - Schroeven
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.