


PCI lågprofils RS232 seriell kortadapter med 2 portar och 16550 UART

Produkt ID: PCI2S550_LP



Detta seriella 16550-kort med 2 portar kan installeras i en PCI-kortplats för att lägga till två seriella RS232-portar. En kostnadseffektiv lösning för att ansluta nya enheter eller äldre seriella enheter med dataöverföringshastigheter på upp till 115,2 Kbps. Med det seriella kortet ingår ett lågprofils/halvhöjdsfäste som passar för installation på lågprofilschassin/chassin med liten formfaktor.

Perfekt för att ansluta seriella modem, POS-enheter, PDA:er, digitala kameror, skrivare, ISDN-terminaladapttrar och mer till ditt system. Det seriella PCI-kortet stödjer IRQ-delning och fungerar smidigt i drift med Windows® 7, Server 2008 R2, Vista, XP, Server 2003, 2000, ME, 98, 95, NT4, 3.1, DOS® och Linux®.

Du sparar på tid i och med att det seriella PCI-kortet kan anslutas på bara några minuter genom enkel plug and play-installation.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Tillverkning (CNC-maskineri, utrustning för processkontroll, streckodsläsare, seriella

skrivare)

- **POS** (kredit/betalkortsläsare, kvittoskrivare, streckkodsläsare, kassaapparater, våg)
- **Konsumenter** (modem, PDA:er, digitala kameror, skrivare)
- **Säkerhet** (UPS-kontroll, tillgång till knappsats, videokameror, kortläsare, modem)
- **Casino** (videoterminal för lotteri, spelmaskin)
- **Miljökontroll** (ljussättning, temperatur, klockor)
- **Hälsovård** (patientövervakningsutrustning, skötarstation, modem)
- **Hotellreception** (seriella skrivare, streckkodsläsare, tangentbord, mus, kvittoskrivare, kredit/betalkortsläsare)
- **Hotellbransch/restaurang** (kreditkort/betalkortsläsare, seriella skrivare)
- **ISDN nätverksarbete**

Funktioner

- Stödjer seriellt RS-232 gränssnitt
- 16 bitars FIFO-buffert säkerställer snabb dataöverföring medan som den gör flera saker samtidigt
- IRQ-delning sparar på resurser och eliminerar konflikter

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	2
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	PCI (5 Volt)
Porttyp	Inbyggd på kort
Chipset-ID	ASIX - MCS9835CV

Prestanda

Seriellt protokoll	RS-232
Maximal överföringshastighet	115.2 kbps

	FIFO	16 Byte
	Medeltid mellan fel (MTBF)	6,548,788 Hours
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	1 - PCI (5 V, 32-bitars)
	Externa portar	2 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0 / 6.0, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Ström		
	Inspänning	3.3V / 5V DC
	Utspänning	3.3V DC
Miljö		
	Drifttemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Luftfuktighet	5~85 % RH
Utseende		
	Produktlängd	4.7 in [12.0 cm]
	Produktbredd	2.2 in [5.5 cm]
	Produkthöjd	0.8 in [2.0 cm]
	Produktvikt	1.6 oz [45.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	5.7 in [14.4 cm]

Paketets bredd	6.9 in [17.4 cm]
Paketets höjd	1.2 in [3.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.8 oz [136.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - PCI lågprofils seriellt kort med 2 portar
	1 - Lågprofilsfäste
	2 - Skruvar
	1 - Drivrutin CD
	1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.