

Scheda Pci con 4 porte USB 2.0 ad alta velocità

ID prodotto: PCI330USB2



Questa scheda adattatore PCI USB 2.0 a 4 porte di StarTech.com consente di aggiungere tre porte USB 2.0 esterne e una porta USB 2.0 interna mediante la semplice installazione in un singolo slot PCI.

La scheda USB 2.0 PCI supporta l'installazione plug-and-play oltre alla connettività hot-swap con dispositivi USB 2.0 assicurando collegamenti pratici e semplici senza riavviare il computer.

La scheda adattatore USB 2.0 4 porte PCI è costruita con chipset NEC per una maggiore affidabilità ed è compatibile con dispositivi USB; inoltre supporta la funzione hot-swap, per collegare in modo pratico e semplice le periferiche USB senza dover eseguire installazioni e riavviare il computer.

Una soluzione affidabile e di elevata qualità, la scheda adattatore USB 2.0 PCI è dotata della garanzia a vita di StarTech.com e del supporto tecnico GRATUITO A VITA.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di estendere le funzionalità USB di un sistema basato su PCI con quattro porte USB

aggiuntive

- Consente di aggiungere ulteriore larghezza di banda USB a un sistema che già utilizza molti dispositivi/hub USB.
- Consente il collegamento di dischi rigidi esterni aggiuntivi, unità CD/DVD, lettori MP3, stampanti, scanner, webcam, controller per giochi, fotocamere digitali e così via a un sistema di computer.

Caratteristiche

- 3 porte USB 2.0 esterne
- Una porta condivisa tra header esterno mini B, interno tipo A o interno
- Conforme alle specifiche USB 2.0, con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Compatibile all'indietro con dispositivi USB 1.0/1.1
- Conforme alla specifica PCI revisione 2.2
- Supporta fino a 127 dispositivi USB per porta (richiede hub USB aggiuntivi).
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	4
Interfaccia	USB 2.0
Tipo bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda	Profilo standard
ID chipset	Renesas/NEC - D720102GC

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	480 Mbps
--	----------

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit)
Porte interne	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Porte esterne 3 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

1 - USB mini-B (5 pin)

Software

Compatibilità con sistemi operativi Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) , Mac OS X (tested up to 10.4), Linux

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi Slot di espansione PCI disponibile

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto 5.0 in [12.7 cm]

Larghezza prodotto 4.7 in [12 cm]

Altezza prodotto 0.8 in [2 cm]

Peso prodotto 1.6 oz [45 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione 6.8 in [17.2 cm]

Package Width 2.6 in [65 mm]

Package Height 7.1 in [18.1 cm]

Peso spedizione (confezione) 0.2 lb [0.1 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI USB 2.0

1 - CD con i driver

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.