


5-poort PCI High-Speed USB 2.0 Adapter

Productcode: PCI420USB




Deze high-speed PCI USB 2.0 Adapter voegt vijf vrouwelijke type A USB 2.0-poorten (1 intern, 4 extern) toe aan uw pc via PCI.

De PCI USB 2.0-kaart wordt ondersteund door populaire besturingssystemen, waaronder Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista, en is een veelzijdige oplossing voor het toevoegen van USB 2.0-aansluitingen zonder het moederbord van het systeem te hoeven vervangen.

De USB-kaart, een handige en tijdbesparende oplossing, is WHQL-gecertificeerd voor een eenvoudige installatie onder Windows XP en ondersteunt hot-swapping van USB-apparaten – zo kunt u uw USB-apparatuur aansluiten en verwijderen zonder de computer opnieuw te moeten opstarten.

De adapter is ontworpen en geconstrueerd voor duurzame USB-functionaliteit en wordt geleverd met levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Breid de USB-capaciteit van uw systeem uit met vier extra externe USB-poorten via PCI
- Voeg extra USB-bandbreedte toe aan een systeem dat al veel USB-apparaten/hubs gebruikt
- Sluit extra externe harde schijven, cd/dvd-loopwerken, MP3-spelers, printers, scanners, webcams, game controllers, digitale camera's, enz. aan op een computersysteem

Eigenschappen

- Beschikt over vier externe USB 2.0-poorten en een gedeelde interne poort
- Volledig compatibel met de USB 2.0 specificaties met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Achterwaarts compatibel met USB 1.0/1.1-apparaten
- Voldoet aan de PCI 2.2-specificaties
- Ondersteunt tot 127 USB-apparaten per poort (vereist meerdere USB-hubs)
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	5
Interface	USB 2.0
Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Standaard
Industriestandaarden	OHCI
	EHCI
	PCI 2.2
Chipsetcode	VIA/VLI - VT6212

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
-----------------------------	------------

Connector(en)

Type connector(en)	1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)
--------------------	---

	Interne poorten	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	Externe poorten	4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP Linux 3.5.x tot 4.11.x Enkel LTS versies
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Unused PCI slot
	Notitie	De interne USB 2.0 wordt gedeeld met de bovenste externe USB 2.0-poort, waardoor slechts een van die poorten tegelijk mag worden gebruikt.
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	4.7 in [12 cm]
	Hoogte product	3.7 in [9.5 cm]
	Gewicht product	1.1 oz [30 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	8.3 in [21.2 cm]
	Package Width	1.7 in [42 mm]
	Package Height	5.7 in [14.5 cm]

	Verzendgewicht (verpakt)	0.2 lb [0.1 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegleverd	1 - PCI USB-kaart
		1 - Handleiding
Garantiebepalinge n		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.