

4-poort PCI RS232 Seriële Adapter met 16550 UART

Productcode: PCI4S550



De 4-poort PCI4S550 PCI RS232 Seriële Adapter (16550 UART) kan worden geïnstalleerd in een PCI-slot en voegt vier seriële poorten toe - een kosteneffectieve oplossing voor het aansluiten van een nieuw of een wat ouder serieel apparaat met overdrachtsnelheden tot 115,2 kbit/s. De meegeleverde breakout-kabel splitst de poorten voor een opgeruimde verbinding. Perfect voor het op uw systeem aansluiten van seriële modems, POS-apparaten, PDA's, digitale camera's, printers, ISDN-adapters en nog veel meer. Het ondersteunt het delen van IRQ's en werkt probleemloos onder Windows® en Linux®. Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)
- POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)
- Consumenten (modems, PDA's, digitale camera's, printers)
- Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers, modems)
- Casino (gokkasten, speelautomaten)
- Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)
- Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems)

- Hotelreceptie (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)
- Horeca (betaalkaartlezer, seriële printers)
- ISDN-netwerken

Eigenschappen

- Eenvoudige plug-and-play installatie met montage in een standaard PCI-slot
- Inclusief 4-poort RS232 breakout-kabel
- Delen van IRQ's
- 16-byte FIFO-buffer zorgt voor snelle gegevensoverdracht bij multitasking

Hardware


Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	4
Interface	Serieel
Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Standaard
Poorttype	Dongle (meegeleverd)
Industriestandaarden	PCI 2.1
Chipsetcode	PLX/Oxford - OX16PCI954

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	115,2 kbit/s
Seriële protocol	RS-232
FIFO	16 byte

Connector(en)

Type connector(en)	PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)
--------------------	---



Externe poorten DB-9 (9-polig, D-Sub)

Software

Besturingssystemen Windows® 8 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, 98SE, 95
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 (32/64)
Linux

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid 5~85% RH

Fysieke eigenschappen

Lengte product 4.7 in [12 cm]
Breedte product 3.7 in [95 mm]
Hoogte product 0.7 in [18 mm]
Gewicht product 2.8 oz [78 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 8.5 in [21.5 cm]
Package Width 2.1 in [53 mm]
Package Height 6.0 in [15.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt) 14.8 oz [420 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 4-poort PCI Seriële Kaart
Breakout-kabel
Driver-CD (inclusief PDF-handleiding)

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

