

4-poort PCI RS232 Seriële Adapter Kaart 16950 inclusief Kabel

Productcode: PCI4S9503V



Met de PCI4S9503V 4-poort PCI RS232 Seriële Kaart (inclusief kabel) kunt u tot 4 RS232 seriële apparaten aansluiten op een computer met overdrachtsnelheden tot 921 Kbit/s. De kaart kan worden geïnstalleerd in een 3,3V of 5V PCI/PCI-X-slot. De PCI seriële kaart maakt zowel bij zenden als ontvangen gebruik van een 16 byte buffer, voor een vermindering van het aantal CPU-interrupts en een verbetering van de systeemprestaties. De seriële kaart is uitermate geschikt voor industriële toepassingen en is compatibel met een breed scala van besturingssystemen, waaronder Windows®, DOS®, Linux en Unix. Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit meerdere seriële apparaten aan voor een centrale besturing van seriële apparatuur
- Perfect voor fabricagetoepassingen zoals CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners en seriële printers
- Ontworpen voor gebruik in kritische toepassingen met geïntegreerde systemen en computergestuurde machines
- Gebruik in een datacenter met seriële netwerkapparaten, snelle modems, bewakingsapparatuur, communicatiesystemen en printers
- Ideaal voor gebruik in commerciële en industriële toepassingen zoals POS-netwerken en geldautomaten

Eigenschappen

- Voeg vier snelle RS232 seriële poorten toe aan uw computer
- Werkt met 3,3 volt en 5 volt PCI-slots
- Inclusief breakout-kabel
- Overdrachtsnelheden tot 921 kbit/s
- Voldoet aan de PCI-specificaties versie 2.2

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	4
Interface	Serieel
Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Standaard
Poorttype	Dongle (meegeleverd)
Industriestandaarden	RS232
Chipsetcode	PLX - PCI9030

Prestaties

Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	921,6 kbit/s
FIFO	16 Bytes

Connector(en)

Type connector(en)	PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)
Externe poorten	DB-9 (9-polig, D-Sub)

Software

Besturingssystemen	Windows® 8 (32bit), 7 (32), Vista(32), XP(32), 2000, NT, 98SE
--------------------	---



Linux & Unix SCO Open Server

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 65°C (32°F to 149°F)
Vochtigheid	5~85% RH

Fysieke eigenschappen

Kabellengte	8.3 in [21 cm]
Lengte product	5.0 in [12.6 cm]
Hoogte product	3.9 in [100 mm]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.6 in [21.8 cm]
Package Width	2.2 in [56 mm]
Package Height	6.0 in [15.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	16.6 oz [470 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	PCI Seriële Kaart
	4-poort DB9 breakout-kabel
	Driver-CD
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

