


Carte contrôleur PCI vers 1 port eSATA + 1 port SATA avec support faible encombrement

N° de produit: PCIESATA2I



Cette carte contrôleur SATA basée sur PCI vous permet de transformer un logement PCI en un port interne SATA ou externe SATA (eSATA) Grâce à la prise en charge des disques durs SATA 150 et des vitesses de transfert de données d'au plus 1,5 Gbps, cette carte contrôleur offre une solution idéale en cas de besoin d'un port SATA supplémentaire ou si vous souhaitez externaliser votre stockage.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Mise à niveau d'un ordinateur de bureau basé sur PCI en le dotant de capacités SATA et eSATA.
- Permet d'ajouter des capacités SATA supplémentaires à un ordinateur de bureau.
- Permet d'ajouter des capacités SATA à un ordinateur de faible encombrement/facteur de forme réduit (SFF).

Spécifications techniques

- 1 port SATA interne et 1 port SATA externe
- Prise en charge d'un disque grande capacité avec adresse de bloc logique (LBA)
- Conformité aux spécifications ATA 1.0a de série avec vitesses de transfert jusqu'à 1,5 Gb/s
- FIFO 256 octets indépendants (profondeur 32 bits x 64) par canal SATA
- Moteurs PCI DMA intégrés
- Inclut un support d'installation faible encombrement/demi-hauteur

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	2
Interface	SATA eSATA & SATA
Type de bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
ID du chipset	VIA/VLI - VT6421

Performance

Vitesse max. de transfert de données	1,5 Gbit/s
Type et débit	SATA 1.5 Gbit/s (SATA I)
Prise en charge multiplicateur de port	Non
RAID	Non

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits)
Ports internes	1 - SATA (7 broches , données)
Ports externes	1 - eSATA (7 broches , données)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8 Windows Server® 2003, 2008 R2 Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
--------------------------------------	--

Caractéristiques physiques

Couleur	Vert
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	4.8 in [12.1 cm]
Largeur du produit	2.1 in [5.4 cm]
Hauteur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Poids du produit	1.6 oz [46.6 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Poids brut	5.0 oz [142.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Carte PCI eSATA 1 - Câble de données SATA 1 - Support faible encombrement 1 - CD de logiciel 1 - Manuel d'instruction
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis