


## Lågprofils PCI ljudkortsadapter med 4 kanaler AC97 3D ljudeffekter


Produkt ID: PCISOUND4LP



Detta högkvalitativa PCI-ljudkort har flera ljudkanaler och är konfigurerad för lågprofilsfästen vilket gör det möjligt att installera kortet i en liten formfaktor eller chassi med låg profil.

Ljudkortet inkluderar en mikrofonport för applikationer som kräver ljudingång (röstchat etc.), två ljudutgångar för rikt och klart ljud, och en Line-In port för att enkelt kunna koppla in tillägsutrustning.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Ersätt inbyggt ljud som har antingen gått sönder eller som endast är stereo i en liten formfaktor eller stationärt system.
- Uppgradera till 5.1 ljud för stationära datorer utan inbyggt ljud eller med ljud med lägre än 5.1 surroundljud
- Bygg en billig hemmabio-PC eller multimedia-PC med surroundljud

## Funktioner

- Ljudutgång med 4 kanaler via 3,5 mm mini-jack
- Har stöd för EAX, Karaoke-tonläge och Eko
- Inbyggd Ohm 32 hörlursbuffert
- Fullständig Duplex-drift för att spela in och spela upp ljud
- Stödjer samplingsfrekvens upp till 48 KHz/16-bit
- Stöd för äldre SBPro och DOS
- Uppfyller den reviderade PCI 2.2-specifikationen
- Installationsfästen i låg- och helprofil medföljer

### Hårdvara

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Garantipolicy      | Lifetime                    |
| Busstyp            | PCI (5 volt)                |
| Korttyp            | Lågprofil (SP-fästen ingår) |
| Industristandarder | PCI 2.2-kompatibel          |
| Chipset-ID         | C-Media - CMI8738-SX        |

### Prestanda

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Audio-specifikationer | Stödjer 16 bit stereoljud med 4 kanaler                |
|                       | Ingångs-/Utgångskontakter                              |
|                       | 2 utgångar (fram och bak), 1 mikrofon, 1 Line-In (Aux) |
| Stöd för full-duplex  | Ja                                                     |

### Kontakt(er)

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Kontakttyp(er) | 1 - PCI (5 V, 32-bitars)               |
| Interna portar | 1 - IDC (10-stifts, moderkortskontakt) |

|                             |                         |                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                         | 3 - MPC2 (4-stifts, audio)                                                                                     |
|                             | Externa portar          | 4 - 3.5 mm minijack (3-polig)                                                                                  |
| <hr/>                       |                         |                                                                                                                |
| Mjukvara                    | OS-kompatibilitet       | Windows® 7 (32/64bit), Vista (32/64), XP (32/64), 2000<br><br>Windows Server® 2008 R2, 2003<br><br>Linux       |
| <hr/>                       |                         |                                                                                                                |
| Särskilda anmärkningar/krav | Obs.                    | Standardfäste medföljer                                                                                        |
| <hr/>                       |                         |                                                                                                                |
| Utseende                    | Produktlängd            | 4.8 in [12.1 cm]                                                                                               |
|                             | Produktbredd            | 3.1 in [8 cm]                                                                                                  |
|                             | Produkthöjd             | 0.7 in [1.8 cm]                                                                                                |
|                             | Produktvikt             | 1.8 oz [50 g]                                                                                                  |
| <hr/>                       |                         |                                                                                                                |
| Förpackning                 | Paketets längd          | 6.9 in [17.4 cm]                                                                                               |
|                             | Package Width           | 1.2 in [30 mm]                                                                                                 |
|                             | Paketets höjd           | 5.6 in [14.2 cm]                                                                                               |
|                             | Fraktvikt (förpackning) | 0.3 lb [0.1 kg]                                                                                                |
| <hr/>                       |                         |                                                                                                                |
| Vad det är i lådan          | Ingår i paketet         | 1 - PCI-ljudkort med 4 kanaler<br><br>1 - Fäste i helprofil<br><br>1 - Drivrutin CD<br><br>1 - Instruktionsbok |
| <hr/>                       |                         |                                                                                                                |

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.