


5-kanaals Low Profile PCI Geluidskaart – 24-bits

Productcode: PCISOUND5LP



Deze 5-kanaals PCI-geluidskaart is de ideale oplossing voor low-profile computers met kleine vormfactor en heeft full-duplex-functionaliteit met 6 uitgangssignalen en 2 gelijktijdige ingangssignalen.

De 5-kanaals geluidskaart biedt alles wat u nodig heeft voor een ultieme multimediebelevens. De kaart ondersteunt de nieuwste Dolby Digital EX en DTS 5.1-kanaals DVD-soundtracks en het afspelen van 96 kHz/24-bit audio.

De geluidskaart wordt geleverd met Windows WDM-drivers, die u tijd en moeite besparen en ervoor zorgen dat u in een paar minuten kunt genieten van een uitstekend geluid.

De 5-kanaals geluidskaart is zowel uitgerust met een standaard als met een low-profile bracket en voldoet aan de PCI 2.2-specificaties, zodat het kan worden geïnstalleerd in vrijwel elke pc met een PCI-slot, ongeacht de grootte van de computerbehuizing – prima geschikt voor een kosteneffectieve home theater pc!

Op deze hoogwaardige 5.1-kanaals geluidskaart heeft u 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Vervang de defecte of alleen in stereo uitgevoerde onboard-audio in een desktopsysteem of computer met kleine vormfactor
- Upgrade naar 5.1-audio voor een desktop zonder ingebouwde audio of met minder dan 5.1 kanalen
- Bouw een goedkope home theater pc of multimedia-pc met surround-sound-functionaliteit

Eigenschappen

- 5.1-kanaals surround sound via 3,5 mm mini-jacks
- DirectSound 3 hardware-ondersteuning
- Ondersteuning voor Dolby Digital EX en DTS ES 5.1-kanaals weergave
- Full-duplex-functionaliteit voor opnemen en afspelen
- Ondersteunt afspelen met 48 kHz/16-bit en opnemen met 96 kHz/24-bit sample rates
- Voldoet aan de PCI 2.2-specificaties
- Inclusief standard en low-profile montagebrackets

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Bus type	PCI (5 volt)
Kaarttype	Low Profile (incl. standaard bracket)
Chipsetcode	VIA/VLI - Tremor VT1723

Prestaties

Audiospecificaties	Ingangen en uitgangen lijningang, microfoon, uitgang voor, uitgang achter, uitgang subwoofer/center
--------------------	--

Connector(en)

Type connector(en)	1 - PCI (5 V, 32-bits)
Interne poorten	1 - MPC2 (4-polig, audio)
Externe poorten	5 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
Software	
Besturingssystemen	Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)
Gebruiksomgeving	
Bedrijfstemperatuur	20°C to 50°C (68°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid	20-80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	
Lengte product	4.8 in [12.1 cm]
Breedte product	0.7 in [1.8 cm]
Hoogte product	3.1 in [8 cm]
Gewicht product	1.9 oz [55 g]
Verpakkingsinformatie	
Lengte Verpakking	6.8 in [17.3 cm]
Package Width	1.2 in [31 mm]
Package Height	5.6 in [14.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.7 lb [0.3 kg]
Wat wordt er meegeleverd	
Meegeleverd	1 - 5.1-geluidskaart met low-profile bracket
	1 - Standaard montagebracket
	1 - Driver-CD

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.