


Tarjeta Adaptador PCI USB 3.0 (5Gbps) SuperSpeed de 2 puertos - Hub Concentrador Interno

ID del Producto: PCIUSB3S22



La tarjeta PCIUSB3S22 de 2 puertos de PCI a USB 3.2 Gen 1 permite conectar periféricos USB 3.2 Gen 1 a un ordenador mediante un bus PCI de generación anterior, lo cual duplica las velocidades de transferencia de datos con los periféricos USB 3.2 Gen 1, en comparación con lo que permitiría una conexión host USB 2.0, en hasta 1,3 Gbps (límite de bus PCI).

Esta tarjeta incluye un conector de alimentación SATA opcional, lo cual permite a cada puerto proporcionar hasta 900 mA de alimentación a dispositivos USB 3.2 Gen 1 con alimentación mediante bus.

Dado que soporta las conexiones host (PCI) de generación anterior, la tarjeta ofrece conectividad actualizada de periféricos, sin tener que actualizar a una placa madre con PCIe disponible o depender de la retrocompatibilidad de los periféricos USB 3.2 Gen 1.

La tarjeta PCIUSB3S22 PCI USB 3.2 Gen 1 ofrece un rendimiento fiable, avalado por nuestra garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de periféricos USB 3.2 Gen 1 con un ordenador de generación anterior mediante una ranura PCI
- Amplía las prestaciones del sistema con puertos USB externos adicionales

Características

- 2 puertos externos SuperSpeed USB 3.2 Gen 1
- Hasta 900 mA de alimentación a través de USB 3.2 Gen 1
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0/1x
- Compatible con la rev. 1.0 de la especificación USB 3.2 Gen 1 y 0.95 de la especificación xHCI
- Conforme con la especificación 3.0 para PCI
- Incluye un soporte de instalación de perfil bajo/altura media

Hardware

| | |
|--------------------------|--|
| Política de Garantía | Lifetime |
| Cantidad de Puertos | 2 |
| Interfaz | USB 3.2 Gen 1(5Gbps) |
| Tipo de Bus | PCI / PCI-X (5 / 3.3V) |
| Tipo de Tarjeta | Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo) |
| ID del Conjunto de Chips | Renesas/NEC - μ PD720202 |

Rendimiento

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 1,3 Gbps (Bus PCI) |
| Tipo y Velocidad | USB 3.0 - 5 Gbit/s |
| Compatibilidad con UASP | Sí |

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits)

Puertos Internos 1 - Alimentación SATA (15 pines)

Puertos Externos 2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Ranura PCI disponible
Conector de alimentación SATA

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 70°C (13°F to 158°F)
Humedad HR 15% ~ 90%

Características Físicas

Color Rojo
Tipo de Gabinete Acero
Longitud del Producto 4.8 in [12.3 cm]
Ancho del Producto 0.4 in [1.0 cm]
Altura del Producto 2.2 in [5.6 cm]
Peso del Producto 2.1 oz [60.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Longitud de la Caja | 6.7 in [17.0 cm] |
| Ancho de la Caja | 5.7 in [14.4 cm] |
| Altura de la Caja | 1.3 in [3.2 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 5.2 oz [148.0 g] |

Contenido de la Caja

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Tarjeta PCI USB 3.0 |
| | 1 - Soporte de Perfil Bajo |
| | 1 - CD del Controlador |
| | 1 - Manual de Instrucciones |

Información Acerca de la Garantía

| | |
|----------|-------------|
| Warranty | De Por Vida |
|----------|-------------|

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.