


## Carte PCI vers 2 ports USB 3.0 SuperSpeed - Alimentation SATA

N° de produit: PCIUSB3S22



La carte PCI vers USB 3.0 PCIUSB3S22 à 2 ports vous permet de brancher des périphériques USB 3.0 vers un PC par le biais d'un bus hôte PCI d'ancienne génération. La vitesse de transfert des données sera deux fois plus rapide qu'avec une connexion hôte USB 2.0 (jusqu'à 1,3 Gb/s, limite bus PCI).

La carte comporte une connexion d'alimentation SATA en option, qui permet à chaque port d'alimenter des périphériques USB 3.0 à bus d'alimentation à concurrence de 900 mA.

En prenant en charge une connexion hôte (PCI) d'ancienne génération, la carte met à jour la connectivité des périphériques sans vous obliger à acheter une carte mère avec PCI-E ou à compter sur la rétrocompatibilité des périphériques USB 3.0.

Conçue pour un fonctionnement fiable, la carte PCI USB 3.0 PCIUSB3S22 bénéficie de la garantie et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Connectez des périphériques USB 3.0 à un PC d'ancienne génération par le biais d'une fente PCI.
- Etendez les capacités de votre système en y ajoutant des ports USB externes

### Spécifications techniques

- 2 ports Super Speed USB 3.0 externes

- Jusqu'à 900 mA de courant par USB 3.0
- Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0/1.x
- Conformité avec les spécifications de base USB 3.0 1.0 et les spécifications xHCI 0.95
- Conformité aux spécifications PCI 3.0
- Inclut un support d'installation faible encombrement/demi-hauteur.

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de ports	2
Interface	USB 3.0
Type de bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
ID du chipset	Renesas/NEC - $\mu$ PD720202

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	1,3 Gbit/s (bus PCI)
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Oui

---

#### Connecteur(s)

Types de connecteur	PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits)
Ports internes	Alimentation SATA (15 broches)
Ports externes	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)


---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
--------------------------------------	---

---

#### Notes spéciales /



## Configuration

Configurations du système et du câblage	Fente PCI disponible
	Connecteur d'alimentation SATA disponible

## Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage	-25°C to 70°C (13°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 15 % ~ 90 %

## Caractéristiques physiques

Couleur	Rouge
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	4.8 in [12.3 cm]
Largeur du produit	0.4 in [10.0 mm]
Hauteur du produit	2.2 in [56.0 mm]
Poids du produit	2.1 oz [60.0 g]

## Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Poids brut	5.2 oz [146.0 g]

## Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Carte USB 3.0 PCI
	Support faible encombrement



CD de pilote

Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

