


2 Port PCI SuperSpeed USB 3.0 Adapterkaart met SATA Voeding - Dual Port PCI USB 3 Controller Kaart - 5Gbps

Productcode: PCIUSB3S22



Met de PCIUSB3S22 2-poorts PCI-naar-USB 3.2 Gen 1-kaart kunt u USB 3.2 Gen 1-randapparatuur via een oudere PCI-hostbus op een PC aansluiten. Bij gebruik met USB 3.2 Gen 1-randapparatuur verdubbelt dit de gegevensoverdrachtssnelheden, wat niet mogelijk zou zijn met een USB 2.0-hostverbinding - maximaal 1,3 Gbps (PCI-buslimiet).

De kaart beschikt over een optionele SATA-voedingsaansluiting, waardoor iedere poort USB 3.2 Gen 1-apparaten met busvoeding van maximaal 900 mA voeding kan voorzien.

Door een oudere (PCI-)hostverbinding te ondersteunen voegt de kaart actuele randconnectiviteit toe zonder dat u hoeft te upgraden naar een moederbord met PCIe of hoeft te vertrouwen op de achterwaartse compatibiliteit van USB 3.2 Gen 1-randapparatuur.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit USB 3.2 Gen 1-randapparatuur via een PCI-sleuf op een oudere PC aan

- Breid de mogelijkheden van uw systeem uit met extra externe USB-poorten

Eigenschappen

- 2 externe SuperSpeed USB 3.2 Gen 1-poorten
- Biedt maximaal 900 mA voeding over USB 3.2 Gen 1
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0/1.x-apparaten
- Voldoet aan de USB 3.2 Gen 1-basispecificaties 1.0 en xHCI-specificatie 0.95
- Compatibel met PCI-specificatie 3.0
- Inclusief low profile / half-height montagebracket

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	2
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Chipsetcode	Renesas/NEC - μ PD720202

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1,3 Gbit/s (PCI-bus)
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)
Interne poorten	1 - SATA voeding (15-polig)
Externe poorten	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare PCI-sleuf Beschikbare SATA-voedingsconnector
----------------------------	---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-25°C to 70°C (13°F to 158°F)
Vochtigheid	15% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Rood
Type behuizing	Staal
Lengte product	4.8 in [12.3 cm]
Breedte product	0.4 in [1.0 cm]
Hoogte product	2.2 in [5.6 cm]
Gewicht product	2.1 oz [60.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.2 oz [148.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - PCI USB 3.0-adapter

1 - Low-profile bracket

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.