


Tarjeta Adaptador PCI USB 3.0 SuperSpeed de 2 puertos

ID del Producto: PCIUSB3S2



La Tarjeta PCI a SuperSpeed USB 3.0 de 2 Puertos, PCIUSB3S2 posibilita que ranuras PCI existentes puedan soportar el estándar USB 3.0 que ofrece velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0). El uso de dispositivos USB 3.0 con esta Tarjeta permitirá velocidades de transferencia de hasta 1,3 Gbps, duplicando el rendimiento en comparación con las tarjetas y periféricos USB 2.0. Al ser retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x, esta versátil tarjeta PCI USB 3.0 no sólo podrá funcionar con cualquier dispositivo USB 3.0 que aparezca en el futuro sino que también seguirá siendo compatible con dispositivos más antiguos. Diseñada para usar con sistemas más antiguos basados en PCI o con ordenadores que sólo tienen ranuras de expansión PCI disponibles, esta tarjeta adaptadora permite mantener dichos sistemas actualizados con lo último en tecnología USB. Ofrece garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Incorpora prestaciones USB 3.0 a un sistema más antiguo basado en PCI
- Amplía las prestaciones del sistema con puertos USB externos adicionales
- Posibilita la comunicación de datos USB 3.0 de alta velocidad para dispositivos de almacenamiento externo y dispositivos de audio/video

Características

- 2 puertos USB 3.0 externos
- Conexión host compatible con SuperSpeed USB 3.0
- Suministra hasta 900mA de corriente a través de USB
- Compatible con la rev. 1.0 de la especificación USB 3.0 y 0.95a de la especificación xHCI
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0/1x
- Compatible con la rev. 3.0 de la especificación de PCI Local Bus
- Soporte para 127 dispositivos USB por puerto (requiere concentradores USB adicionales)
- Soporte de Perfil Completo instalado de fábrica y soporte de Perfil Bajo opcional

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Puertos	2
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
ID del Conjunto de Chips	Renesas/NEC - μ PD720200

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,3 Gbps (Bus PCI)
Compatibilidad con UASP	No

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits)
Puertos Internos	LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex)
Puertos Externos	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilidad OS	Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server
-------------------	---

2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Available PCI expansion slot
-------------------------------------	------------------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Humedad	HR 15% ~ 90%

Características Físicas

Longitud del Producto	4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto	4.7 in [12 cm]
Altura del Producto	0.8 in [20 mm]
Peso del Producto	1.9 oz [54 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.9 in [17.5 cm]
Ancho de la Caja	5.5 in [14 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [30 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.1 oz [145 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Tarjeta PCI USB 3.0
	Soporte de Perfil Bajo
	CD del Controlador
	Manual de Instrucciones



* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

