

Carte Adaptateur PCI vers 2 Ports USB 3.0

N° de produit: PCIUSB3S2



La carte PCI vers SuperSpeed USB 3.0 2 ports permet aux anciennes fentes PCI de prendre en charge la norme USB 3.0 avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s (10 x plus rapide que l'USB 2.0). L'utilisation de périphériques USB 3.0 par le biais de cette carte permet des vitesses de transfert jusqu'à 1,3 Gb/s, soit le double de ce qu'offrent les cartes et périphériques USB 2.0. Rétrocompatible avec les périphériques USB 2.0 et 1.x, cette carte USB 3.0 PCI polyvalente fonctionnera avec tout périphérique USB 3.0 à venir tout en prenant en charge les périphériques plus anciens. Conçue pour les systèmes ou ordinateurs PCI qui n'ont que des fentes d'extension PCI disponibles, cette carte permet à ces systèmes de rester à jour et adaptés aux derniers appareils USB. Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Ajoutez des capacités USB 3.0 à un ancien système PCI
- Étendez les capacités de votre système en y ajoutant des ports USB externes

- Apportez la communication de données USB 3.0 haute vitesse à votre ordinateur pour les périphériques de stockage externes et audio/vidéo

Spécifications techniques

- 2 ports USB 3.0 externes
- Connexion hôte compatible SuperSpeed USB 3.0
- Jusqu'à 900 mA de courant par USB
- Conformité avec les spécifications de base USB 3.0 1.0 et les spécifications xHCI 0.95
- Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0/1.x
- Conformité avec les spécifications de bus local PCI 3.0
- Permet de prendre en charge jusqu'à 127 périphériques USB par port (requiert des hubs USB supplémentaires)
- Support d'installation pleine hauteur installé et support faible encombrement en option

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de ports	2
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
ID du chipset	Renesas/NEC - μ PD720200

Performance

Vitesse max. de transfert de données	1,3 Gbit/s (bus PCI)
Prise en charge UASP	Non

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits)
Ports internes	1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex)

Ports externes 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage Available PCI expansion slot

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)

Température de stockage -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 15 % ~ 90 %

Caractéristiques physiques

Longueur du produit 4.7 in [12 cm]

Largeur du produit 4.7 in [12 cm]

Hauteur du produit 0.8 in [2 cm]

Poids du produit 1.9 oz [54 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.5 in [14 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Poids brut 5.1 oz [145 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Carte USB 3.0 PCI

1 - Support faible encombrement

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis