

## Scheda Pci con 2 porte USB 3.0 SuperSpeed

ID prodotto: PCIUSB3S2



La scheda USB 3.0 SuperSpeed PCI a 2 porte PCIUSB3S2 permette il supporto dello standard USB 3.0, con velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps (10 volte superiori all'USB 2.0), per slot PCI di vecchia generazione. Grazie a USB 3.0 i dispositivi dotati di questa scheda potranno contare su velocità di trasferimento dei dati fino a 1,3 Gbps, raddoppiando le prestazioni rispetto alle schede e alle periferiche USB 2.0.

Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0 e 1.X, questa scheda USB 3.0 PCI funziona con qualsiasi dispositivo USB 3.0, continuando a supportare anche i dispositivi meno recenti.

Progettata per vecchi sistemi basati su PCI o computer dotati soltanto di slot di espansione PCI, questa scheda adattatore permette di continuare a utilizzare questi sistemi mantenendoli aggiornati con la più recente tecnologia USB.

Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Consente di aggiungere funzionalità USB 3.0 a un sistema meno recente basato su PCI
- Consente di espandere le funzionalità di sistema con porte USB esterne aggiuntive
- Permette la comunicazione di dati tramite USB 3.0 ad alta velocità, per dispositivi di archiviazione esterni e audio/video

## Caratteristiche

- 2 porte USB 3.0 esterne
- Connessione host conforme a USB 3.0 SuperSpeed
- Fornisce fino a 900 mA di alimentazione per porta USB
- Conforme a USB 3.0 con specifiche base 1.0 e xHCI 0.95
- Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0/1.x
- Conforme alla specifica PCI Local Bus 3.0
- Supporta fino a 127 dispositivi USB per porta (richiede hub USB aggiuntivi)
- Configurata con staffa di installazione a profilo completo, comprende staffa basso profilo opzionale

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	2
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
ID chipset	Renesas/NEC - $\mu$ PD720200

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,3 Gbps (PCI Bus)
Supporto UASP	No

---

### Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit)
Porte interne	1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex)
Porte esterne	2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)
-------------------------------------	---

---

#### Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Available PCI expansion slot
-----------------------------	------------------------------

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Umidità	15% ~ 90% RH

---

#### Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	4.7 in [12 cm]
Larghezza prodotto	4.7 in [12 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2 cm]
Peso prodotto	1.9 oz [54 g]

---

#### Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.5 in [14 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.1 oz [145 g]

---

#### Contenuto della

confezione

Incluso nella  
confezione

1 - Scheda PCI USB 3.0

1 - Staffa basso profilo

1 - CD con i driver

1 - Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.