

2-poort PCI SuperSpeed USB 3.0 Adapterkaart

Productcode: PCIUSB3S2



De PCIUSB3S2 2-poort PCI naar SuperSpeed USB 3.0 Adapter zorgt ervoor dat oudere PCI-slots de USB 3.0-standaard kunnen ondersteunen, met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s (10x sneller dan USB 2.0). Op deze kaart aangesloten USB 3.0-apparaten bereiken overdrachtsnelheden tot 1,3 Gbit/s, twee keer zo snel als bij het gebruik van USB 2.0-kaarten en -apparaten. Deze veelzijdige PCI USB 3.0-kaart is achterwaarts compatibel met oudere USB 2.0/1.x-apparaten en werkt met alle toekomstige USB 3.0-apparaten. Deze adapterkaart is bedoeld voor gebruik in oudere systemen of computers die alleen PCI-uitbreidingslots ter beschikking hebben, zodat men deze systemen kan blijven gebruiken met de nieuwste USB-technologie. Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg USB 3.0-functionaliteit toe aan een ouder op PCI gebaseerd systeem
- Breid de mogelijkheden van uw systeem uit met extra externe USB-poorten

- Maak uiterst snelle USB 3.0-gegevensoverdracht mogelijk voor externe opslagapparaten en audio/video-apparatuur

Eigenschappen

- 2 externe USB 3.0-poorten
- SuperSpeed USB 3.0-aansluiting
- Levert tot 900mA stroom via USB
- Voldoet aan de USB 3.0-basispecificaties 1.0 en xHCI-specificatie 0.95
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0/1.x-apparaten
- Voldoet aan de PCI Local Bus specificaties 3.0
- Ondersteunt tot 127 USB-apparaten per poort (vereist meerdere USB-hubs)
- Voorgemonteerd met standaardbracket en inclusief optionele low-profile montagebracket

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	2
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Chipsetcode	Renesas/NEC - μ PD720200

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1,3 Gbit/s (PCI-bus)
UASP ondersteuning	Nee

Connector(en)

Type connector(en)	1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)
Interne poorten	1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)
Externe poorten	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software		
	Besturingssystemen	Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Available PCI expansion slot
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
	Vochtigheid	15% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	4.7 in [12 cm]
	Breedte product	4.7 in [12 cm]
	Hoogte product	0.8 in [2 cm]
	Gewicht product	1.9 oz [54 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	6.9 in [17.5 cm]
	Package Width	5.5 in [14 cm]
	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	5.1 oz [145 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - PCI USB 3.0-adapter
		1 - Low-profile bracket
		1 - Driver-CD

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.