


Scheda Pci con 4 porte USB 3.0 SuperSpeed con alimentazione SATA/SP4

ID prodotto: PCIUSB3S4



La scheda PCI a USB 3.0 4 porte PCIUSB3S4 permette agli slot PCI di vecchia generazione di supportare lo standard USB 3.0 SuperSpeed, con velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps. Utilizzando dispositivi USB 3.0 con questa scheda è possibile aumentare la velocità di trasferimento dei dati fino a 1,3 Gbps di larghezza di banda disponibile (limite bus PCI) raddoppiando così le prestazioni rispetto a una connessione USB 2.0.

Questo versatile adattatore USB 3.0 comprende un connettore di alimentazione SATA opzionale che consente a ogni porta USB di fornire un'alimentazione fino a 900 mA ai dispositivi USB 3.0 collegati: adatto anche ai dispositivi con elevata richiesta d'energia.

Una soluzione ideale per vecchi sistemi basati su PCI o computer dotati soltanto di slot di espansione PCI, questa scheda permette di continuare a utilizzare questi sistemi mantenendoli aggiornati con la più recente tecnologia USB. La scheda è inoltre compatibile all'indietro con i dispositivi USB 2.0 e 1.x, quindi è utilizzabile non solo con eventuali dispositivi USB 3.0 di prossima generazione ma anche con i dispositivi meno recenti.

La scheda USB 3.0 PCI a 4 porte PCIUSB3S4 è dotata della garanzia a vita StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Consente di aggiungere funzionalità USB 3.0 a un sistema meno recente basato su PCI
- Consente di espandere le funzionalità di sistema con porte USB esterne aggiuntive

- Permette la comunicazione di dati tramite USB 3.0 Super Speed per dispositivi di archiviazione esterni e audio/video

## Caratteristiche

- 4 porte USB 3.0 SuperSpeed esterne
- Fornisce fino a 900 mA di alimentazione per porta USB 3.0
- Connettore di alimentazione SATA opzionale integrato per dispositivi USB alimentati tramite bus
- Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0/1.x
- Conforme a USB 3.0 con specifiche base 1.0 e xHCI 0.95
- Conforme alla specifica PCI 3.0
- Comprende una staffa di montaggio basso profilo/metà altezza

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	4
Interfaccia	USB 3.0
Tipo bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
ID chipset	Renesas/NEC - $\mu$ PD720202

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,3 Gbps (PCI Bus)
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì

---

### Connettore/i

Tipo/i connettori	PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit)
Porte interne	SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità)



	Alimentazione SATA (15 pin)
Porte esterne	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
<hr/>	
Software	
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
<hr/>	
Note/requisiti speciali	
Requisiti di sistema e cavi	Slot PCI disponibile  Connettore di alimentazione SATA o floppy disponibile
<hr/>	
Ambientale	
Temperatura d'esercizio	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-25°C to 70°C (13°F to 158°F)
Umidità	15% ~ 90% RH
<hr/>	
Caratteristiche fisiche	
Colore	Rosso
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	5.2 in [13.3 cm]
Larghezza prodotto	0.8 in [20 mm]
Altezza prodotto	2.6 in [65 mm]
Peso prodotto	2.5 oz [72 g]
<hr/>	
Informazioni confezione	
Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Package Height	1.3 in [33 mm]



Peso spedizione  
(confezione) 5.8 oz [165 g]

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella  
confezione

Scheda PCI USB 3.0

Staffa a basso profilo

CD con i driver

Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

