


4-poorts PCI SuperSpeed USB 3.0-adapterkaart met SATA-/SP4-voeding

Productcode: PCIUSB3S4



De PCIUSB3S4 4-poorts PCI-naar-USB 3.0-kaart zorgt ervoor dat oudere PCI-sleuven de SuperSpeed USB 3.0-standaard ondersteunt, waarmee gegevensoverdrachtssnelheden tot 5 Gbps bereikt kunnen worden. Door USB 3.0-apparaten met deze kaart te gebruiken worden gegevensoverdrachtssnelheden met maximaal 1,3 Gbps beschikbare bandbreedte (PCI-buslimiet) verhoogd - meer dan de dubbele performance in vergelijking met een USB 2.0-verbinding.

Deze veelzijdige USB 3.0-adapter bevat een optionele SATA-voedingsconnector waarmee iedere USB-poort maximaal 900 mA voeding kan leveren aan aangesloten USB 3.0-apparaten - zelfs geschikt voor de meest naar voeding snakkende apparaten.

Een perfecte oplossing voor oudere op PCI gebaseerde systemen of computers die alleen nog maar PCI-uitbreidings-sleuven hebben. Dankzij deze kaart blijven dergelijke systemen relevant en actueel met de laatste USB-technologie. De kaart is ook achterwaarts compatibel met USB 2.0- en 1.x-apparaten, waardoor het niet alleen werkt met toekomstige USB 3.0-apparaten maar ook met oudere apparaten.

De PCIUSB3S4 4-poorts PCI USB 3.0-kaart valt onder de levenslange garantie van StarTech.com en heeft gratis levenslange technische assistentie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg USB 3.0-functionaliteit toe aan een ouder op PCI gebaseerd systeem
- Breid systeem mogelijkheden uit door externe USB-poorten toe te voegen

- Maak SuperSpeed USB 3.0-gegevenscommunicatie voor externe opslagapparaten en audio/video-apparaten mogelijk

Eigenschappen

- 4 externe SuperSpeed USB 3.0-poorten
- Biedt maximaal 900 mA voeding over USB 3.0
- Ingebouwde optionele SATA-voedingsaansluiting voor via USB gevoede apparaten
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0/1.x-apparaten
- Voldoet aan de USB 3.0-basisspecificaties 1.0 en xHCI-specificatie 0.95
- Compatibel met PCI-specificatie 3.0
- Inclusief low profile / half-height montagebracket

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	4
Interface	USB 3.0
Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Chipsetcode	Renesas/NEC - μ PD720202

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1,3 Gbit/s (PCI-bus)
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)
Interne poorten	SP4 (4-polig, Small Drive Power)



SATA voeding (15-polig)

Externe poorten USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten Beschikbare PCI-sleuf
Beschikbare SATA- of Floppy-voedingsconnector

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -25°C to 70°C (13°F to 158°F)
Vochtigheid 15% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur Rood
Type behuizing Staal
Lengte product 5.2 in [13.3 cm]
Breedte product 0.8 in [20 mm]
Hoogte product 2.6 in [65 mm]
Gewicht product 2.5 oz [72 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 5.7 in [14.5 cm]
Package Width 6.9 in [17.5 cm]
Package Height 1.3 in [33 mm]



Verzendgewicht
(verpakt) 5.8 oz [165 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	PCI USB 3.0-adapter
	Low-profile bracket
	Driver-CD
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

