


Scheda Pci con 7 porte USB 2.0 ad alta velocità

ID prodotto: PCIUSB7



La scheda USB PCI consente di aggiungere sette porte USB 2.0 (1 USB A femmina interna, 2 collettori scheda madre USB interni e 4 USB A femmina esterne) a un PC dotato di PCI.

La scheda PCI USB 2.0 rappresenta una soluzione versatile che consente di aggiungere collegamenti di tipo USB 2.0 senza aggiornare la scheda madre del sistema.

Una soluzione tutto in uno, questa scheda USB PCI supporta collegamenti di dispositivi USB 2.0 per velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps ed è compatibile all'indietro con dispositivi USB 1.1 (velocità di trasferimento max 12 Mbps) consentendo il collegamento di qualsiasi dispositivo USB al computer senza doversi preoccupare di problemi di compatibilità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di aggiungere porte USB 2.0 interne ed esterne supplementari a un sistema di computer desktop.
- Consente di aggiungere un collettore USB 2.0 interno per l'utilizzo con periferiche USB interne o montate sull'alloggiamento frontale.
- Bilancia il numero di porte USB 2.0 interne ed esterne disponibili in un sistema di computer.

Caratteristiche

- 4 porte USB 2.0 esterne e 3 porte/collettori USB 2.0 interni
- Conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con supporto di velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
- Compatibile all'indietro con dispositivi USB1.1/1.0
- Fino a 500 mA di alimentazione per porta
- Conforme alle specifiche USB EHCI revisione 0.95 e UHCI 1.1
- Conforme alla specifica PCI revisione 2.2
- Supporta fino a 127 dispositivi USB (richiede hub USB aggiuntivi).
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	7
Interfaccia	USB 2.0
Tipo bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda	Profilo standard
Standard del settore	EHCI 2.0
	OHCI 1.1
	Power Management 1.1
	PCI 2.2

ID chipset	VIA/VLI - VT6212
Prestazioni	
Massima velocità di trasferimento dati	480 Mbps
Connettore/i	
Tipo/i connettori	1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit)
Porte interne	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps) 1 - IDC (10 pin, header scheda madre)
Porte esterne	4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Software	
Compatibilità con sistemi operativi	Windows®2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server®2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 Mac OS X®10.6 to 10.10 Linux 3.5.x e versioni successive Solo Versioni LTS
Certificato Microsoft WHQL	Sì
Note/requisiti speciali	
Requisiti di sistema e cavi	Unused PCI slot
Caratteristiche fisiche	
Colore	Verde
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	4.8 in [12.2 cm]
Larghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Peso prodotto	2.6 oz [75.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.9 in [17.4 cm]
Larghezza del Pacco	5.6 in [14.3 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.2 oz [146.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Scheda PCI USB 2.0
	1 - CD con i driver
	1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.