


7-poort PCI USB Adapter

Productcode: PCIUSB7



Deze PCI USB-kaart voegt zeven USB 2.0-poorten toe (1 interne USB A vrouwelijk, 2 interne USB moederbordconnectors en 4 externe USB A vrouwelijk) aan uw pc via PCI.

De PCI USB 2.0-kaart is een veelzijdige oplossing voor het toevoegen van USB 2.0-aansluitingen zonder het moederbord van het systeem te hoeven vervangen.

De PCI USB-kaart is een complete oplossing en biedt USB 2.0-aansluitingen met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s. De kaart is achterwaarts compatibel met USB 1.1-apparaten (maximale overdrachtsnelheid 12 Mbit/s), zodat u elke USB-apparaat aan kunt sluiten op de computer zonder u zorgen te hoeven maken over de compatibiliteit.

De adapter is ontworpen en geconstrueerd voor duurzame USB-functionaliteit en wordt geleverd met gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg extra interne en externe USB 2.0-poorten toe aan een desktopcomputer
- Voeg een interne USB 2.0-moederbordaansluiting toe voor gebruik met interne of ingebouwde USB-apparatuur
- Breng het aantal beschikbare interne en externe USB 2.0-poorten in een computersysteem in balans

Eigenschappen

- 4 externe USB 2.0-poorten en 3 interne USB 2.0-aansluitingen
- High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Achterwaarts compatibel met USB 1.1/1.0-apparaten
- Levert tot 500mA per poort
- Voldoet aan de USB-specificaties EHCI 0.95 en UHCI 1.1
- Voldoet aan de PCI 2.2-specificaties
- Ondersteunt tot 127 USB-apparaten (vereist meerdere USB-hubs)
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware


Garantiebeleid	2 Years
Poorten	7
Interface	USB 2.0
Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype	Standaard
Industriestandaarden	EHCI 2.0 OHCI 1.1 Energiebeheer 1.1 PCI 2.2
Chipsetcode	VIA/VLI - VT6212

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
-----------------------------	------------

Connector(en)

Type connector(en)	PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)
--------------------	---



Interne poorten	USB Type-A (4-polig) USB 2.0 IDC (10-polig, moederbord-header)
Externe poorten	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.6 tot 10.10 Linux 3.5.x tot 5.4.x <i><i>Alleen LTS-versies</i></i>
Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Unused PCI slot
----------------------------	-----------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Groen
Type behuizing	Staal
Lengte product	4.8 in [12.2 cm]
Breedte product	4.7 in [12 cm]
Hoogte product	0.8 in [20 mm]
Gewicht product	2.6 oz [75 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.9 oz [138 g]



Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

PCI USB 2.0-kaart

Driver-CD

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

