


XGI Volari Z7 16 MB PCI VGA Video-adapterkaart

Productcode: PCIVGAV7



De PCIVGAV7 16 MB PCI VGA Videokaart is ideaal voor servers, thin clients, POS-systemen en industriële PC-systemen die een kosteneffectieve en toch hoogwaardige grafische oplossing vereisen. Het lage energieverbruik van deze videokaart elimineert de noodzaak voor koeling door middel van een ventilator of koellichaam, waardoor deze kaart de ideale oplossing is voor geïntegreerde toepassingen en kritische omgevingen.

De PCIVGAV7 PCI VGA videokaart is gebaseerd op de geoptimaliseerde geheugenarchitectuur van de efficiënte XGI Volari™ Z7-chipset en ondersteunt kleurdieptes tot 16,7 miljoen kleuren en 2D-resoluties tot 1280x1024 op 60 Hz (32-bit) en 1600x1200 op 75Hz (16-bit).

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Hoge grafische prestaties voor veeleisende hedendaagse toepassingen in server-, POS- of industriële omgevingen

- Te gebruiken als reserve-videokaart voor een defecte on-board video-uitgang om de kosten en moeite te besparen het hele moederbord te moeten vervangen
- Ideaal voor geïntegreerde toepassingen of kritische omgevingen

Eigenschappen

- Voldoet aan PCI 2.2 (33/66 MHz)
- Maximale 2D-resolutie bij 32-bit (1280x1024 op 60Hz) en 16-bit (1600x1200 op 75Hz)
- Maximale kleurdiepte tot 16,7 miljoen kleuren

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Bus type	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Geheugen	16 MB DDR RAM
Chipsetcode	XGI - Volari Z7

Connector(en)

Type connector(en)	1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits)
Externe poorten	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Software

Besturingssystemen	Windows Vista/CE 4.2, 5.0/XP/2000/Server 2000, 2003 Solaris / NetWare / DOS Linux Kernel 2.4.18 - 2.4.22 and 2.6+ Tested Distributions: Red Hat, Fedora, Mandrake, Suse Server, OpenSuse, FreeBSD and Debian
--------------------	---

Voeding

Vermogensopname	1.4W
-----------------	------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
---------------------	-------------------------------

	Opslagtemperatuur	-20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	4.7 in [12 cm]
	Breedte product	6.3 in [16 cm]
	Hoogte product	0.7 in [1.9 cm]
	Gewicht product	2.3 oz [66 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	8.7 in [22 cm]
	Package Width	1.3 in [34 mm]
	Package Height	6.1 in [15.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.4 lb [0.2 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - PCI VGA Videokaart
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding
Garantiebepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.