

PDU stekkerdoos met 8 contacten C13 16A - 1U rack monteerbaar - 3m kabel CEE7/7

Productcode: PDU08C13EU



Deze in een rack monteerbare PDU heeft acht C13 uitgangen en u kunt hem in een 1U rack-ruimte installeren voor het voeden van uw in het rack gemonteerde apparatuur. De PDU biedt 16 A stroom, die over de acht uitgangen wordt verdeeld.

In tegenstelling tot sommige rack-voedingsoplossingen die moeilijk of helemaal niet te monteren zijn, voldoet deze in een rack monteerbare PDU aan EIA-310D, waardoor een veilige en nette installatie in elk 19 inch rack met 1U beschikbare ruimte is gegarandeerd. Montageschroeven en kooimoeren worden meegeleverd, zodat u alles nodig hebt en tijd en problemen worden bespaard.

Voor maximale compatibiliteit met uw apparaten beschikt deze PDU over C13 uitgangen, die ideaal zijn voor vele verschillende wereldwijd gedistribueerde apparaten inclusief IT-apparatuur, kantoorapparatuur, meetinstrumenten en medische hulpmiddelen. Bovendien kan de PDU, met in totaal acht C13 uitgangen, de stroom over uw gehele rack verdelen.

Bij willekeurige stroomstoten die tijdens stroomuitval of andere storingen kunnen optreden, voorkomt deze PDU kostbare schade aan uw apparatuur dankzij een geïntegreerde dubbele stroomonderbreker, waardoor uw apparatuur beschermd is.

De behuizing van deze PDU is gemaakt van robuust staal voor maximale duurzaamheid in elke omgeving.

De PDU08C13EU wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg acht gemakkelijk toegankelijke stroomuitgangen toe aan uw server rack
- Voorzie in een rack gemonteerde apparatuur van stroom met C13 stopcontacten

Eigenschappen

- Garandeer een probleemloze installatie met een 1U EIA-310D compatibele PDU
- Een PDU die geschikt voor vele verschillende apparaten en is voorzien van C13 uitgangen
- Inclusief 3 m C19 naar CEE7/7 voedingskabel
- Bescherm uw apparatuur met de dubbele stroomonderbreker die in deze PDU is geïntegreerd
- Sterke stalen behuizing voor duurzaamheid
- 1U rack-montagedesign

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Form Factor	Horizontaal
Compatibiliteit voedingsuitgang	8
Rack-monteerbaar	Ja

Prestaties

Algemene specificaties	Overspanningsbeveiliging: 3600 joule
	Fasevoeding: Eenfasige voedingsadapter
	Inclusief voedingskabel: 3 m C19 naar CEE7/7
Maximale ingangsstroom per fase	16A
Maximale totale	16A

stroomverbruik per fase

Voorgeschreven verlaagde ingangsstroom (Noord-Amerika)	16A
Nominale ingangsspanning	110V - 240V
Nominale uitgangsspanning	110V - 240V
Maximale uitgangsspanning	240V
Draagvermogen	3840 VA

Connector(en)

Ingangsconnector(en)	1 - IEC C20 (16A, 3 conductor) Power
Uitgangconnectoren	8 - IEC C13 (10A, 3 conductor) Power Receptacle

Voeding

Ingangsspanning	110V-240V AC
-----------------	--------------

Fysieke eigenschappen

Type behuizing	Staal
Lengte product	3.9 in [10.0 cm]
Breedte product	18.9 in [48.0 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.4 cm]
Gewicht product	4.4 lb [2.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	21.7 in [55.0 cm]
Package Width	7.5 in [19.0 cm]
Package Height	3.2 in [8.2 cm]

	Verzendgewicht (verpakt)	4.9 lb [2.2 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - in een rack monteerbare PDU
		1 - 3 m C19 naar CEE7/7 voedingskabel
		4 - M5 schroeven
		4 - M5 moeren
		1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.