

Rackmonterbar PDU med 8 C13-uttag - 16 A - 3 m strömsladd (CEE7/7) - 1U

Produkt ID: PDU08C13EU



Denna rackmonterade PDU har åtta C13-uttag och du kan installera den i 1U för att strömförse din rackmonterade utrustning. PDU:en ger 16 A som fördelas över åtta uttag.

Till skillnad från vissa strömlösningar för rack med halvdan montering är denna rackmonterade PDU EIA-310D-kompatibel vilket garanterar en skick och städad installation i alla rack på 19" med 1U ledigt utrymme. Monteringsskruvar och korgmuttrar medföljer också för att se till att du har allt du behöver och bespara dig tid och bekymmer.

För maximal kompatibilitet med dina enheter har denna PDU C13-uttag som är idealiska för olika globalt distribuerade enheter inklusive IT-utrustning, kontorsutrustning, mätinstrument och medicinska enheter. Och med totalt åtta C13-uttag kan PDU:n distribuera ström till hela racket.

Om en överspänning inträffar, som kan hända vid strömavbrott eller andra avvikelser, skyddar denna PDU mot kostbara skador på din utrustning med en inbyggd dubbel krets brytare, för att garantera att din utrustning är skyddad.

Höljet på PDU:n är tillverkat av tåligt stål för att ge maximal hållbarhet i alla miljöer.

PDU08C13EU täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till åtta eluttag med enkel åtkomst till ditt serverrack
- Ge ström till rackmonterad utrustning med C13-strömkontakter

Funktioner

- Garantera problemfri installation med en 1U EIA-310D-kompatibel PDU
- Få bred kompatibilitet med en PDU med C13-uttag
- 3 m C19 till CEE7/7-strömsladd medföljer
- Skydda din utrustning med en dubbel krets brytare som är inbyggd i PDU:n
- Chassi i solitt stål för hållbarhet
- 1U rackmonterbar design

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Form Factor	Horizontal
Eluttagskompatibilitet	8
Hyllmonterbar	Ja

Prestanda

Allmänna specifikationer	Överspänningsskydd: 3 600 J
	Fasström: Enfas-strömadapter
	Strömsladd medföljer: 3 m C19 till CEE7/7
Maximal inström per fas	16A
Maximal total strömförbrukning per fas	16A
Reglerad nedställd inström (Nordamerika)	16A

Tillåten inspänning	110V - 240V
Tillåten utspänning	110V - 240V
Maximal utspänning	240V
Överstyrningsgräns	3840 VA

Kontakt(er)

Inkontakt(er)	1 - IEC C20 (16A, 3 conductor) Power
Utdatakontakter	8 - IEC C13 (10A, 3 conductor) Power Receptacle

Ström

Inspänning	110V-240V AC
------------	--------------

Utseende

Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	3.9 in [10.0 cm]
Produktbredd	18.9 in [48.0 cm]
Produkthöjd	1.7 in [4.4 cm]
Produktvikt	4.4 lb [2.0 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	21.7 in [55.0 cm]
Package Width	7.5 in [19.0 cm]
Paketets höjd	3.2 in [8.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.9 lb [2.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - rackmonterad PDU
	1 - 3 m C19 till CEE7/7-strömsladd
	4 - M5-skruvar
	4 - M5 korgmuttrar

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.