

1000 Mbps Gigabit Ethernet PCI Express Multiläges SC-fiberkort - 550 m

Produkt ID: PEX1000MMSC



PEX1000MMSC multiläges 1000 Mbps Gigabit Ethernet SC PCI Express-fiberkort på 550 m ger en perfekt lösning för den som vill dra fiberkablar till skrivbordet. Den gör om en ledig PCIe-kortplats till en multiläges SC-fiberanslutning.

En enkel lösning för att ansluta en dator direkt till ett höghastighetsfibernetverk. Gigabit Ethernet fiberkortsadapter passar stora bandbreddsapplikationer perfekt med stöd för hel duplexdrift och överföringshastigheter i gigabit.

Perfekt för installationer av säkra nätverk. PEX1000MMSC ger en direkt fiberanslutning som inte störs lätt av elektriska störningar som RJ45 standardnätverk.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg till en 1000 Mbps SC fiberanslutning till en PCI-kompatibel PC
- Lägg till en nätverksanslutning till en dator som är upp till 550 m bort
- Skapa en säker anslutning mellan PC:n och en fiberswitch
- Perfekt för inbäddade och industriella fjärrsystem för övervakning och höghastighets videoövervakning

Funktioner

- Maximal fiberavstånd på 550 m
- Kompatibel med PCI Express 1.0a
- Stödjer väckning över LAN, fjärruppväckning
- Gränssnitt för avancerad konfiguration för strömhantering (ACPI) 2.0
- Stödjer upp till 7K bytes jumboram i Windows® 7/Vista (4 KB i äldre operativsystem)
- Avlastning av Microsoft NDIS5 (IP, TCP, UDP) kontrollsumma
- Verktyg för kabeldiagnostik
- Kompatibel med RFC 1157 SNMP v1 vilket gör fjärrstyrning möjlig
- 1000Mbps-Full-duplex
- Uppfyller IEEE 802.1Q, 802.1p standard
- Enkel plug-and-play-installation

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	Fiber Ethernet
Busstyp	PCI Express
Korttyp	Standardprofil
Industristandarder	IEEE802.3z 1000Base-SX, IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p, IEEE802.3ad
Chipset-ID	Realtek - RTL8168B

Prestanda

Maximal kabellängd	1804.0 ft [550 m]
Våglängd	850nm
Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)



Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	PCI Express x1
	Externa portar	Fiberoptisk SC duplex
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64) Windows® Server 2012, 2008 R2 Mac OS® 10.x (Tested up to 10.9) Linux
	Särskilda anmärkningar/krav	
	Obs.	Ej kompatibel med 10/100
	Indikatorer	
Miljö	LED-indikatorer	Länk och aktivitet
	Drifttemperatur	0°C to 45° C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	5 % - 95 % icke-kondenserande
Utseende	Produktlängd	4.3 in [10.9 cm]
	Produktbredd	3.3 in [83 mm]
	Produkt höjd	0.8 in [20 mm]
	Produktvikt	2.8 oz [80 g]
Förpackning	Package Length	8.7 in [22.1 cm]
	Package Width	2.0 in [50 mm]
	Package Height	6.9 in [17.4 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	24.0 oz [680 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

PCI Express Gigabit Ethernet-adapter

Enhets-/Instruktionsbruksanvisning på CD ROM

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

