

1000 Mbps Gigabit Ethernet PCI express Multiläges ST-fiberkort – 550 m

Produkt ID: PEX1000MMST



Den PEX1000MMST 1000 Mbps Gigabit fiberoptiska (MM ST) PCIe Ethernet-kortadaptern är den perfekta "fiber-till-skrivbordet"-lösningen.

Denna kortadapter för fiber Gigabit Ethernet är ett enkelt sätt att ansluta en dator direkt till ett fibernätverk med hög hastighet och kan installeras i datorn genom en PCI express-kortplats och lämpar sig perfekt för tillämpningar med hög bandbredd med stöd för full duplex och Gigabit-överföringshastigheter.

PEX1000MMST är idealisk för säkra nätverk och ger en direkt fiberanslutning som inte är känslig mot elektriska störningar som vanliga RJ45-nätverk är.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Idealisk för säkra installationer - en direkt fiberanslutning innebär att man slipper elektriska störningar som kan vara ett problem med RJ45-nätverkskort
- Perfekt för inbäddade och industriella fjärrsystem för övervakning och höghastighets videoövervakning
- Behåll fulla Gigabit nätverkshastigheter till en fjärrterminal över stora avstånd

Funktioner

- 1000 Mbps full duplex-användning
- Gränssnitt för avancerad konfiguration för strömhantering (ACPI) 2.0
- Verktyg för kabeldiagnostik
- Kompatibel med RFC 1157 SNMP v1 vilket gör fjärrstyrning möjlig
- Uppfyller IEEE 802.1Q, 802.1p standard
- Avlastning av Microsoft NDIS5 (IP, TCP, UDP) kontrollsumma
- Kompatibel med PCI Express 1.0a
- Stöder jumboram på upp till 9k byte
- Stödjer väckning över LAN, fjärruppväckning

Hårdvara


Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	RJ45 (Gigabit Ethernet)
Busstyp	PCI Express
Korttyp	Standardprofil
Industristandarder	IEEE802.3z 1000Base-SX/1000Base-LX, IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p, IEEE802.3ad
Chipset-ID	Realtek - RTL8168B

Prestanda

Maximal kabellängd	1804.0 ft [550 m]
Våglängd	850nm
Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	PCI Express x1
Externa portar	Fiberoptisk ST duplex



Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows® Server 2012, 2008 R2 Mac OS® 10.x (Tested up to 10.9) Linux
----------	-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Ej kompatibel med 10/100
-----------------------------	------	--------------------------

Indikatorer	LED-indikatorer	Länk (grön) Aktivitet (gul)
-------------	-----------------	------------------------------------

Ström	Strömförbrukning	2.3W Max
-------	------------------	----------

Miljö	Drifttemperatur	0°C to 45° C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	5 % - 95 % icke-kondenserande

Utseende	Produktlängd	4.3 in [10.9 cm]
	Produktbredd	3.3 in [83 mm]
	Produkt höjd	0.8 in [20 mm]
	Produktvikt	2.8 oz [80 g]

Förpackning	Package Length	8.4 in [21.3 cm]
	Package Width	2.0 in [50 mm]
	Package Height	6.9 in [17.5 cm]



Fraktvikt (förpackning) 10.6 oz [300.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	PCI Express Gigabit Ethernet-adapter
	CD med drivrutiner/bruksanvisning

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

