


PCI Express 10/100 Ethernet nätverksgränssnitt kortadapter med 1 port

Produkt ID: PEX100S



Det här PCI Express-baserade 10/100 Ethernet-kortet är lätt att ansluta en server eller arbetsstation med PCIe till ett 10/100 Ethernet nätverk och ger ett brett spektrum av funktioner, inklusive fullt stöd för både hel och halv Duplex-drift och även strömhantering med funktionen för väckning över nätverket (WOL).

PEX100S Ethernet-kort inkluderar både standard- och lågprofilsfästen och är kompatibel med de flesta mATX (Slimline) och ATX-system formfaktorer och automatisk MDI/MDIX konfiguration vilket förenklar installation och konfiguration.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ersättnings-Ethernet-kort för stationär dator hemma eller på arbetsplatsen
- Ger Ethernet-nätverksanslutning så att en äldre stationär dator får åtkomst till internet via bredband.
- Lägger till en andra eller en överflödigt nätverksanslutning till en arbetsstation eller server

Funktioner

- Enkel 10/100 Mbps RJ45 Ethernet-port
- I enlighet med standard IEEE 802.3 CSMA/CD 802.3 10Base-T och 100Base-TX

- Korsad detekterings- & autokorrigerig (Auto-MDIX)
- Helt och halvt stöd för duplex-läge
- Automatisk förhandling mellan länkhastighet och duplex-läge
- Länk/aktivitet och 10/100 Mbps LED-indikatorer
- Stödjer väckning över nätverket (WOL)
- Hel/lågprofils installeringsfästen ingår

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	1
Gränssnitt	RJ45 (10/100 Ethernet)
Busstyp	PCI Express
Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Chipset-ID	Realtek - RTL8101E

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	100 Mbps
Kompatibla nätverk	10/100 Mbps

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	PCI Express x1
Externa portar	RJ-45

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Linux 2.6.x till 4.11.x <i>Endast LTS-versioner</i>
-------------------	---

Indikatorer



	LED-indikatorer	Länkstatus
<hr/>		
Utseende		
	Kabinettyp	Stål
	Produktlängd	3.6 in [92.5 mm]
	Produktbredd	4.7 in [12 cm]
	Produkt höjd	0.8 in [21 mm]
	Produktvikt	1.1 oz [32 g]
<hr/>		
Förpackning		
	Package Length	5.7 in [14.4 cm]
	Package Width	6.8 in [17.2 cm]
	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.4 oz [124 g]
<hr/>		
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	10/100 PCI-Express Ethernet-kort
		Instruktionsbok
		Drivrutin CD
		Lågprofilsfäste
<hr/>		

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

