

2-poorts PCI Express FireWire kaart - PCIe FireWire 1394a adapter

Productcode: PEX1394A2V2



Met de PEX1394A2V 2-poorts PCI Express FireWire kaart kunt u twee FireWire 400 poorten op uw desktop pc aansluiten. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de Amerikaanse Federale wet inzake handelsovereenkomsten (TAA), die federale aankopen volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Voeg FireWire toe aan de nieuwste computers met PCI Express sleuven. Blijf uw oudere apparaten gebruiken, die anders niet met nieuwe computers compatibel zouden zijn. Zo kunt u IEEE 1394A FireWire-apparaten zoals digitale camera's, externe harde schijven, DV-camcorders, printers en nog veel meer aansluiten.

Voor een brede compatibiliteit wordt de PCIE FireWire adapter natief ondersteund door Windows, zonder dat extra stuurprogramma's nodig zijn. De 2-poorts PCI Express 1394a FireWire-kaart is uitgerust met een standard-profile steun, terwijl een low-profile-/halfhoge steun is meegeleverd voor installatie in kleine-vormfactorcomputers. De PCI Express naar Firewire adapter is ook compatibel met macOS 10.10 t/m 10.13.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industrienormen of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Sluit een digitale camera aan op een computer met PCI Express-slot voor het overzetten van foto's en video's
- Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een desktop/server zonder FireWire-poorten
- Sluit een high-speed externe harde schijf aan op een systeem met PCI Express

Eigenschappen

- Met geïntegreerde TI 1394 OHCI conforme hostcontroller
- Inclusief low profile / half-height montagebracket
- Twee 6-pins FireWire 400-poorten met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s per poort
- Plug-and-Play compatibel
- Voldoet aan PCI Express 1.1 en IEEE bepalingen 1394a-2000 Std en 1394-1995 Std

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	2
Interface	FireWire 400 (1394a)
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Chipsetcode	Texas Instruments - TSB82AA2

Prestaties

	Maximale overdrachtsnelheid	400 Mbit/s
	Type en snelheid	FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
	MTBF	102,635 hours
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - PCI Express x1
	Externe poorten	2 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)
Software		
	Besturingssystemen	Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, Windows Server 2003, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, Mac OS 10.10-10.13, Linux Kernel 2.4.x en hoger (Alleen LTS-versies)
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Vrije PCI Express-slot
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Groen
	Type behuizing	Staal
	Lengte product	3.5 in [8.9 cm]
	Breedte product	2.7 in [6.8 cm]
	Hoogte product	0.7 in [1.8 cm]
	Gewicht product	1.7 oz [49.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1

Lengte Verpakking	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.0 oz [114.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - PCI Express FireWire kaart
	1 - Full profile bracket (vooraf geïnstalleerd)
	1 - Low-profile bracket
	1 - verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.