

2-Port PCI Express FireWire-kort - PCIe FireWire 1394a-adapter

Produkt ID: PEX1394A2V2



PEX1394A2V PCI Express FireWire-kortet med 2 portar gör att du kan lägga till två FireWire 400-portar till din stationära PC. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Lägg till FireWire till de senaste datorerna med med PCI Express-platser. Fortsätt använda dina gamla enheter som annars inte skulle vara kompatibla med nya datorer. Detta gör att du kan ansluta IEEE 1394A FireWire-enheter som till exempel digitalkameror, externa hårddiskar, DV-videokameror, skrivare och mer.

För en bred kompatibilitet har PCIE firewire-adaptern inbyggt stöd för Windows® utan att några ytterligare drivrutiner behövs. PCI Express 1394a Firewire-kortet med 2 portar levereras utrustat med ett standard profilfäste och har ett fäste i lågprofil/halvhöjd för installation i datorer med liten formfaktor. PCI Express till Firewire-adaptern är även kompatibel med macOS 10.10 till 10.13.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Anslut en digitalkamera till en dator med en PCI express-kortplats för att ladda ned bilder och video
- Lägg till en FireWire-port med hög hastighet till en stationär dator/server utan några FireWire-portar
- Anslut en extern hårddisk med hög hastighet till en dator med PCI Express

Funktioner

- Konstruerad med en TI 1394 OHCI-kapabel värdkontroller
- Installationsfäste i lågprofil/halvhöjd medföljer
- Två 6-stifts FireWire 400 portar, varje port har överföringshastigheter på upp till 400 Mbps
- Kompatibel med plug-and-play
- Kompatibel med PCI Express 1.1- och IEEE-standarder 1394a-2000 och 1394-1995

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	2
Gränssnitt	FireWire 400 (1394a)
Busstyp	PCI Express
Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Porttyp	Inbyggd på kort
Chipset-ID	Texas Instruments - TSB82AA2

Prestanda

	Maximal dataöverföringshastighet	400 Mbps
	Typ och hastighet	FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
	Medeltid mellan fel (MTBF)	102,635 hours
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	1 - PCI Express x1
	Externa portar	2 - FireWire 400 (6-stifts, IEEE 1394a)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, Windows Server 2003, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, Mac OS 10.10-10.13, Linux Kernel 2.4.x and up - LTS Versions only
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	Tillgänglig PCI Express-kortplats
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Utseende		
	Färg	Grön
	Kabinetttyp	Stål
	Produktlängd	3.5 in [8.9 cm]
	Produktbredd	2.7 in [6.8 cm]
	Produkt höjd	0.7 in [1.8 cm]
	Produktvikt	1.7 oz [49.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	5.7 in [14.4 cm]

Paketets bredd	6.9 in [17.5 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.0 oz [114.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - PCI Express FireWire-kort
	1 - Fäste i helprofil (installerad)
	1 - Lågprofilsfäste
	1 - snabbstartsguide

Warranty
Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.