


## 2-poorts 1394a PCI Express FireWire-kaart - PCIe FireWire-adapter

Productcode: PEX1394A2V



Met de PEX1394A2V 2-poorts PCI Express FireWire-kaart kunt u twee native FireWire 400 poorten toevoegen aan uw desktop pc, waardoor u IEEE 1394A FireWire-apparaten zoals digitale camera's, externe harde schijven, DV-camcorders en nog veel meer kunt aansluiten.

Wanneer twee apparaten tegelijkertijd zijn aangesloten, vermindert deze PCIe FireWire-adapter de prestatieknelpunten door ondersteuning van datatransmissiesnelheden tot 400 Mbps naar elke poort. De FireWire-kaart maakt gebruik van een dubbele busarchitectuur zodat elk afzonderlijk aangesloten apparaat over de maximale bandbreedte beschikt in plaats van de bandbreedte over meerdere poorten te verdelen.

Als ideale oplossing voor de gelijktijdige transmissie van grote datavolumes is in de FireWire-kaart ook een native PCIe enkelvoudige chipset geïntegreerd. Zonder een secundaire bridgechipset communiceren uw FireWire-apparaten sneller met uw pc en zorgen zo voor naadloze bediening van uw aangesloten randapparaten.

Voor een brede compatibiliteit wordt de FireWire-kaart native ondersteund in Windows® zonder dat extra stuurprogramma's vereist zijn en is bij levering voorzien van een standard-profile steun. Daarnaast worden een low-profile-/halfhoge steun meegeleverd voor installatie in kleine-vormfactorcomputers.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een desktop/server zonder FireWire-poorten
- Sluit een digitale camera of digitale videorecorder aan op een desktop via een PCI Express-sleuf voor het downloaden van foto's en video
- Sluit een high-speed externe harde schijf aan op een systeem met PCI Express

## Eigenschappen

- Twee 6-pins FireWire 400-poorten met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s per poort
- Voorzien van een native PCI Express-chipset, geen bridge chip
- Inclusief low profile / half-height montagebracket
- Voldoet aan PCI Express revisie 1.1
- Voldoet aan IEEE bepalingen 1394a-2000 Std en 1394-1995 Std
- Plug-and-play en hot-swappable

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	2
Interface	FireWire 400 (1394a)
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Chipsetcode	VIA/VLI - VT6315N

---

### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	400 Mbit/s
Type en snelheid	FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s

---

### Connector(en)

Type connector(en)	PCI Express x1
Externe poorten	Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)

---

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.10 tot 10.14 Linux 2.6.x tot 4.11.x <i>alleen LTS-versies</i>
--------------------	---

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Vrije PCI Express-slot
----------------------------	------------------------

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Opslagtemperatuur	-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
Vochtigheid	20-80% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Lengte product	2.6 in [67.0 mm]
Breedte product	0.7 in [18.0 mm]
Hoogte product	2.4 in [60.0 mm]
Gewicht product	1.3 oz [38.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	1.2 in [31.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.7 oz [106.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd



Meegeleverd	PCI Express FireWire-kaart
	Low-profile bracket
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

