


1394a PCI Express FireWire-kort med 2 portar - PCIe FireWire-adapter

Produkt ID: PEX1394A2V



PEX1394A2V PCI Express FireWire-kort med 2 portar gör det möjligt att lägga till två interna FireWire 400-portar till din stationära PC, vilket gör att du kan ansluta IEEE 1394A FireWire-enheter som till exempel digitalkameror, externa hårddiskar, DV-videokameror och mer.

När två enheter ansluts samtidigt reducerar PCIe FireWire-adaptorn flaskhalsar i prestandan genom sitt stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 400 Mbps till varje port. FireWire-kortet har en dubbel-buss-arkitektur för att ge maximal bandbredd till varje individuellt ansluten enhet istället för att dela upp bandbredden på flera portar.

FireWire-kortet är en idealisk lösning för överföring av stora mängder data på en gång och har en intern PCIe single chipset-design. Utan ett sekundärt bridge chipset kommunicerar dina FireWire-enheter snabbare med din PC för att garantera sömlös användning med dina anslutna tillägg.

För bred kompatibilitet har FireWire-kortet inbyggt stöd för Windows® utan behov av extra drivrutiner, ett fäste i standardprofil och ett fäste i lågprofil/halvhöjd för installation i datorer med liten formfaktor.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Lägg till en FireWire-port med hög hastighet till en stationär dator/server utan några FireWire-portar
- Anslut en digitalkamera eller digital videokamera till en stationär dator med en PCI express-port för att ladda ned bilder och video
- Anslut en extern hårddisk med hög hastighet till en dator med PCI Express

Funktioner

- Två 6-stifts FireWire 400 portar, varje port har överföringshastigheter på upp till 400 Mbps
- Tillverkad med ursprungligt PCI Express chipset, utan bryggchip
- Installationsfäste i lågprofil/halvhöjd medföljer
- Kompatibel med PCI Express revision 1.1
- Kompatibel med standarder IEEE 1394a-2000 Std och 1394-1995 Std
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	2
Gränssnitt	FireWire 400 (1394a)
Busstyp	PCI Express
Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Porttyp	Inbyggd på kort
Chipset-ID	VIA/VLI - VT6315N

Prestanda	Maximal dataöverföringshastighet	400 Mbps
	Typ och hastighet	FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - PCI Express x1
	Externa portar	2 - FireWire 400 (6-stifts, IEEE 1394a)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
		Mac OS X® 10.10 to 10.14
		Linux 2.6.x to 4.11.x LTS versions only
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Tillgänglig PCI Express-kortplats
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
	Förvaringstemperatur	-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
	Luftfuktighet	20-80% RH
Utseende	Produktlängd	2.6 in [67.0 mm]
	Produktbredd	0.7 in [1.8 cm]
	Produkthöjd	2.4 in [6.0 cm]
	Produktvikt	1.3 oz [38.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	5.7 in [14.5 cm]

Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Paketets höjd	1.2 in [31.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.7 oz [106.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - PCI Express FireWire-kort
	1 - Lågprofilsfäste
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.