

3-poort 2b 1a 1394 PCI Express FireWire Adapterkaart

Productcode: PEX1394B3



Deze 3-poort PCI Express FireWire Adapterkaart kan worden geïnstalleerd in een PCI Express-slot en voegt twee IEEE1394b-poorten (9-pins FireWire 800) en één IEEE1394a-poort (6-pins FireWire 400) toe, dat zorgt voor een hoge compatibiliteit met een breed scala van FireWire-apparaten (zoals DV-camcorders, externe harde schijven, digitale camera's, etc.).

De adapterkaart met 2b en 1a bevat een native (enkele chip) PCI Express-chipset, dat resulteert in snellere, meer betrouwbare en kosteneffectieve prestaties dan uitbreidingskaarten die gebruik maken van een "bridge"-chip.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een desktopcomputer

- Sluit een digitale camera aan op een computer met PCI Express-slot voor het overzetten van foto's en video's
- Sluit een high-speed externe harde schijf aan op een systeem met PCI Express

Eigenschappen

- Twee 9-pins FireWire 800-poorten met overdrachtsnelheden tot 800 Mbit/s per poort
- Een 6-pins FireWire 400-poort met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s
- Voorzien van een native PCI Express-chipset, geen bridge chip
- Inclusief low profile / half-height montagebracket
- Stroomaansluiting voor FireWire-apparaten met veel vermogen
- Compatibel met IEEE 1394b en achterwaarts compatibel met IEEE 1394a-2000- en 1394-1995-normen
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	3
Interface	FireWire 800 (1394b) FireWire 400 (1394a)
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Industriestandaarden	IEEE-1394/1394A/1394B OHCI PCI Express 1.1
Chipsetcode	Texas Instruments - XIO2213B

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	800 Mbps 400 Mbps
MTBF	149,905 hours

Connector(en)		
Type connector(en)	1 - PCI Express x1	
Interne poorten	1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)	
Externe poorten	1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)	
	2 - Firewire 800 (9-polig, IEEE 1394b)	
Software		
Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11	
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019	
	macOS 10.6 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0	
	Linux 3.5.x en hoger Alleen LTS-versies	
Speciale opmerkingen / vereisten		
Systeem- en kabelvereisten	PCI Express-computer met een beschikbare PCI Express x1-sleuf of hoger	
Notitie	Met de meegeleverde software kunnen drivers alleen "standaard" worden geïnstalleerd. Om de instelling van de drivers te kunnen aanpassen dient u software van een ander bedrijf aan te schaffen.	
Voeding		
Ingangsspanning	12V DC	
Uitgangsspanning	12V DC	
Gebruiksomgeving		
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)	
Opslagtemperatuur	-20°C to 90°C (-4°F to 194°F)	
Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid	
Fysieke eigenschappen		
Kleur	Groen	
Type behuizing	Staal	

Lengte product	3.3 in [8.5 cm]
Breedte product	0.7 in [1.8 cm]
Hoogte product	4.7 in [12.0 cm]
Gewicht product	1.7 oz [48.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.3 in [21.0 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.5 in [3.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.3 oz [206.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	1 - PCI Express FireWire-kaart
	1 - FireWire-kabel
	1 - Low-profile bracket
	1 - Software-CD
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.