

2b 1a 1394 PCI Express FireWire-kortadapter med 3 portar

Produkt ID: PEX1394B3



3-port PCI express FireWire-kortadaptern kan installeras på en PCI express-kortplats för att lägga till två IEEE 1394b (FireWire 800 - 9-stifts) portar och en IEEE 1394a (FireWire 400 - 6-stifts) port och på så sätt få kompatibilitet med en bred skara FireWire-enheter (t.ex. digitala videokameror, externa hårddiskar, digitalkameror m.m.)

2b, 1a-kortet har ett ursprungligt (enkelchip) PCI Express-chipset - vilket ger en snabbare, pålitligare och kostnadseffektivare prestanda än expansionskort som använder "bridgechip".

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg till en höghastighetsport för FireWire till en stationär dator utan FireWire-portar
- Anslut en digitalkamera till en dator med en PCI express-kortplats för att ladda ned bilder och video
- Anslut en extern hårddisk med hög hastighet till en dator med PCI Express

Funktioner

- Två 9-stifts FireWire 800-portar, båda med överföringshastigheter på 800 Mbps
- En 6-stifts FireWire 400-port, med överföringshastigheter på 400 Mbps
- Tillverkad med ursprungligt PCI Express chipset, utan bryggchip

- Installationsfäste i lågprofil/halvhöjd medföljer
- Intern strömkontakt för högspänningseenheter med FireWire
- Kompatibelt med IEEE 1394b och bakåtkompatibelt med IEEE 1394a - 2000 samt standarderna 1394-1995
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	3
Gränssnitt	FireWire 800 (1394b) FireWire 400 (1394a)
Busstyp	PCI Express
Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Industristandarder	IEEE-1394/1394A/1394B OHCI PCI Express 1.1
Chipset-ID	Texas Instruments - XIO2213B

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	800 Mbps 400 Mbps
Medeltid mellan fel (MTBF)	149,905 hours

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	PCI Express x1
Interna portar	LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power)
Externa portar	FireWire 400 (6-stifts, IEEE 1394a) FireWire 800 (9-stifts, IEEE 1394b)

Mjukvara



OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 macOS 10.6 to 10.15, 11.0 Linux 3.5.x to 4.4.x <i>LTS Versions Only</i>
-------------------	--

Särskilda
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	PCI Express-kapabel dator med en ledig PCI Express x1-port eller högre
Obs.	Mjukvaran som medföljer produkten stöder endast typiska enhetsinstallationer. Egna enhetsinstallationer kräver mjukvaruköp från tredje part

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
Luftfuktighet	0~90 % RH

Utseende

Färg	Grön
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	3.3 in [85 mm]
Produktbredd	0.7 in [18 mm]
Produkt höjd	4.7 in [12 cm]
Produktvikt	1.7 oz [48 g]

Förpackning

Package Length	8.4 in [21.3 cm]
Package Width	5.8 in [14.8 cm]
Package Height	1.6 in [41 mm]
Fraktvikt (förpackning)	7.5 oz [212 g]

Vad det är i lådan



Ingår i paketet	PCI Express FireWire-kort
	FireWire-kabel
	Lågprofilsfäste
	Programskiva
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

