


3-poort 2b 1a Low Profile 1394 PCI Express FireWire Adapterkaart

Productcode: PEX1394B3LP



Deze 3-poort PCI Express FireWire-kaart is voorzien van een low profile bracket voor installatie in pc's kleine vormfactor en wordt geleverd met een optionele full-size bracket voor installatie in een computer met standaardbehuizing.

Deze FireWire-kaart kan worden geïnstalleerd in een PCIe-slot en voegt twee IEEE1394b-poorten (9-pins FireWire 800) en één IEEE1394a-poort (6-pins FireWire 400) toe, dat zorgt voor een hoge compatibiliteit met een breed scala van FireWire-apparaten (zoals DV-camcorders, externe harde schijven, digitale camera's, etc.).

De kaart met 2x FireWire 800 en 1x FireWire 400 bevat een native (enkele chip) PCI Express-chipset, dat zorgt voor snellere, meer betrouwbare en kosteneffectieve prestaties dan uitbreidingskaarten die gebruik maken van een "bridge"-chip.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een desktopcomputer zonder FireWire
- Sluit een digitale camera aan op een computer met PCI Express-slot voor het overzetten van foto's en video's
- Sluit een high-speed externe harde schijf aan op een systeem met PCI Express

Eigenschappen

- Twee 9-pins FireWire 800-poorten met overdrachtsnelheden tot 800 Mbit/s per poort
- Een 6-pins FireWire 400-poort met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s
- Inclusief montagebracket voor standaard full-size vormfactor
- Voorzien van een native PCI Express-chipset, geen bridge chip
- Stroomaansluiting voor FireWire-apparaten met veel vermogen
- Compatibel met IEEE 1394b en achterwaarts compatibel met IEEE 1394a-2000- en 1394-1995-normen
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	3
Interface	FireWire 800 (1394b) FireWire 400 (1394a)
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Low Profile (incl. standaard bracket)
Industriestandaarden	IEEE-1394/1394A/1394B OHCI PCI Express 1.1
Chipsetcode	Texas Instruments - XIO2213B

Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	800 Mbit/s
	Type en snelheid	FireWire 800 IEEE-1394b - 800 Mbit/s FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
	MTBF	149,905 hours
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - PCI Express x1
	Interne poorten	1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)
	Externe poorten	1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) 2 - Firewire 800 (9-polig, IEEE 1394b)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 3.5.x en hoger Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	PCI Express-computer met een beschikbare PCI Express x1-sleuf of hoger
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Groen

Type behuizing	Staal
Lengte product	3.3 in [8.5 cm]
Breedte product	2.3 in [5.8 cm]
Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]
Gewicht product	1.5 oz [43.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.6 cm]
Package Height	1.6 in [4.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.7 oz [218.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - PCI Express FireWire-kaart
	1 - FireWire-kabel
	1 - Standaard montagebracket
	1 - Software-CD
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.