


16-poorts low-profile seriële kaart - RS232 - PCI Express

Productcode: PEX16S550LP



Deze PCI Express seriële kaart voegt 16 high-speed RS232 poorten toe aan uw standaard of low-profile desktop of server pc. Hiermee kunt u het aantal DB9 RS232 poorten uitbreiden die beschikbaar zijn voor de aansluiting van uw seriële apparaten, terwijl u slechts één PCI Express (PCIe) sleuf gebruikt. Het is de perfecte oplossing voor het toevoegen van de seriële poorten die u nodig hebt, zelfs als uw desktop pc of server slechts een beperkt aantal PCIe uitbreidingsleuven heeft.

U kunt de seriële kaart installeren om 16 high-performance DB9 RS232 seriële poorten vanaf één PCIe sleuf toe te voegen. Met twee breakout-kabels van elk 8 poorten maximaliseert de PCIe seriële kaart de dichtheid van DB9 RS232 poorten op een server of desktopcomputer. Deze kaart is ideaal voor systeemupgrades in vele verschillende applicaties inclusief productieapparatuur, POS-apparaten, beveiligingsapparatuur zoals bewakingscamera's en controlesystemen voor omgevingen of gebouwen.

De seriële kaart is conform PCI Express 1.0a specificatie en is compatibel met 1x, 2x, 4x, 8x en 16x PCI Express-sleuven.

De PCIe seriële kaart biedt high-performance, high-speed seriële communicatie, met ondersteuning van dataoverdrachtsnelheden tot 921,6 Kbps.

De seriële kaart is enkel compatibel met Windows en gemakkelijk te installeren en te configureren. De kaart biedt IRQ sharing en ondersteunt de plug-and-play aansluiting van seriële apparaten, waardoor een gemakkelijke, probleemloze installatie wordt gegarandeerd. Een low-profile beugel is geïnstalleerd en een standaard bracket wordt meegeleverd, waardoor deze kaart compatibel is met zowel full-profile als low-profile PC-chassis slots.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bediening/control van bewakingssystemen en beveiligingscamera's
- Industriële automatisering voor productielijnen/fabrieksvloeren
- Zelfbedieningskiosken en geautomatiseerde machines (op klantgerichte plaatsen zoals winkels of luchthavens), die seriële apparaten zoals weegschalen, touchscreens, magnetische-kaartlezers, barcodescanners, kassabonprinters en labelprinters besturen
- POS-applicaties voor het bedienen van onder andere toetsenborden, geldladen, kassabonprinters, kaartlezers, displays en weegschalen
- Werkstations voor kasbedieners in een full-profile of low-profile versie voor de bediening van hun seriële apparaten zoals geldladen, kaartlezers, printers, toetsenblokken, pinpads en penpads

Eigenschappen

- 16 DB9 RS232 poorten vanaf één PCIe sleuf
- Maakt high-speed seriële communicatie met dataoverdrachtsnelheden tot 921,6 Kbps mogelijk
- Low Profile bracket geïnstalleerd, Standaard/Full Profile bracket meegeleverd
- Voldoet aan PCI Express 1.0a/1.1 specificatie, compatibel met 1x, 2x, 4x, 8x en 16x PCIe bus
- +/- 15 kV ESD bescherming
- Selecteerbaar uitgangsvermogen (5 V of 12 V) op pin 9 voor de seriële poort
- Databits: 5, 6, 7 of 8-bit karakters
- Hex moeren inbegrepen voor optionele schroef of moer DB9 interface

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	16

Interface	Serieel
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Low Profile (incl. standaard bracket)
Poorttype	Dongle (meegeleverd)
Industriestandaarden	PCI Express 1.1, PCI Power Management 1.2
Chipsetcode	ASMedia - ASM1083 SystemBase - SB4002A SystemBase - SB16C1058LQ

Prestaties

Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	921,6 kbit/s
Databits	5, 6, 7, 8
Stopbits	1, 1.5, 2

Connector(en)

Type connector(en)	1 - PCI Express x1
Interne poorten	1 - SATA voeding (15-polig)
Externe poorten	16 - DB-9 (9-polig, D-Sub)

Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
--------------------	--

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Geel
Type behuizing	Staal
Lengte product	6.6 in [16.8 cm]
Breedte product	2.7 in [6.8 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.2 cm]
Gewicht product	2.5 oz [70.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	11.6 in [29.4 cm]
Package Width	7.6 in [19.4 cm]
Package Height	2.8 in [70.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.3 lb [1.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Seriële kaart 1 - Low Profile Beugel (geïnstalleerd) 1 - Standaard montagebracket 2 - Breakout-kabels 1 - Driver-CD 1 - Quick-Start Handleiding 16 - Optionele sets met DB9 connector en zeskantmoer
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.