


Seriellt kort i låg profil med 16 portar - RS232 - PCI Express

Produkt ID: PEX16S550LP



Detta seriella PCI Express-kort lägger till 16 RS232-portar med hög hastighet till din stationära dator eller server-PC i standard eller låg profil. På så vis kan du maximera antalet tillgängliga DB9 RS232-portar för anslutning av seriella enheter och utrustning samtidigt som du endast använder en PCI Express-port (PCIe). Det är den perfekta lösningen för att lägga till de seriella portar som du behöver, även om din stationära PC eller server endast har ett begränsat antal PCIe-expansionsportar.

Du kan installera det seriella kortet för att lägga till 16 högpresterande seriella DB9 RS232-portar från en enda PCIe-port. Med två breakout-kablar med 8 portar vardera maximerar det seriella PCIe-kortet densiteten på DB9 RS232-portar på en server eller stationär dator. Det är idealiskt för systemuppgraderingar i många olika applikationer inklusive tillverkningsutrustning, POS-utrustning, säkerhetsenheter som övervakningskameror och miljö- eller byggkontroll-system.

Det seriella kortet är kompatibelt med specifikationen PCI Express 1.0a och med 1x, 2x, 4x, 8x och 16x PCI Express-portar.

Det seriella PCIe-kortet ger högpresterande seriell kommunikation med hög hastighet och stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 921,6 kbps.

Det seriella kortet är enkelt att installera och konfigurera och är endast kompatibelt med® Windows. Kortet har IRQ-delning och stöder seriella plug-and-play-anslutningar vilket gör det enkelt och bekvämt att ansluta seriella enheter. Den har ett lågprofilsfäste (installerat) och ett helprofilsfäste (ingår i paketet), vilket gör att den är kompatibel med både låg- och helprofilerade PC-chassiplatser.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kontrollera/övervaka övervaknings-/säkerhetskameror och -system
- Industriell automation för fabriks-/tillverkningsgolv
- Automater och kiosker med självbetjäning (i kundriktade områden som mataffärer eller flygplatser) för att kontrollera seriella enheter som vågar, pekskärmar, magnetiska kortläsare, streckkodsskannrar, kvittoskrivare, etikettskrivare
- POS-applikationer för att kontrollera tangentbord, kassalådor, kvittoskrivare, kortläsare/magnetremseläsare, vågar och upphöjda skärmar på stolpar
- Bankkassor i antingen helprofil eller lågprofil för att kontrollera sina seriella enheter som kassalådor, kortläsare/magnetremseläsare, skrivare, knappsatser/PIN-satser, pennplattor

Funktioner

- 16 DB9 RS232-portar från en enda PCIe-port
- Ger seriell kommunikation med hög hastighet med dataöverföringshastigheter på upp till 921,6 kbps
- Lågprofilfäste installerat och standardfäste (fullt) medföljer
- Helt kompatibelt med specifikationen PCI Express 1.0a/1.1, kompatibel med 1x, 2x, 4x, 8x och 16x PCIe-buss
- ESD-skydd på +/- 15 kV
- Valbar strömutfång (5 V eller 12 V) på 9-pin för den seriella porten
- Databitar: 5, 6, 7 eller 8 bitars tecken
- Sexkantsmuttrar ingår för valfri skruv eller mutter DB9-gränssnitt

Hårdvara

Garantipolicy

2 Years

Portar	16
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	PCI Express
Korttyp	Lågprofil (SP-fästen ingår)
Porttyp	Dongel (medföljer)
Industristandarder	PCI Express 1.1, PCI strömhantering 1.2
Chipset-ID	ASMedia - ASM1083 SystemBase - SB4002A SystemBase - SB16C1058LQ

Prestanda

Seriellt protokoll	RS-232
Maximal överföringshastighet	921,6 kbps
Databitar	5, 6, 7, 8
Stoppbitar	1, 1.5, 2

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - PCI Express x1
Interna portar	1 - SATA-ström (15-stifts)
Externa portar	16 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
-------------------	--

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)

	Luftfuktighet	10~90% RH
Utseende		
	Färg	Gul
	Kabinettyp	Stål
	Produktlängd	6.6 in [16.8 cm]
	Produktbredd	2.7 in [6.8 cm]
	Produkthöjd	0.9 in [2.2 cm]
	Produktvikt	2.5 oz [70.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	11.6 in [29.4 cm]
	Package Width	7.6 in [19.4 cm]
	Paketets höjd	2.8 in [70.0 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.3 lb [1.0 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - Seriellt kort 1 - Fäste (installerat) i lågprofil 1 - Fäste i helprofil 2 - breakout-kablar 1 - Drivrutin CD 1 - Snabbstartsguide 16 - Alternativ DB9-anslutning, sexkantmuttrar, par

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.