


Adaptador Tarjeta PCI-Express Perfil Bajo Paralelo de 1 Puerto DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP

ID del Producto: PEX1PLP



La Tarjeta Adaptadora PCIe Paralelo, PEX1PLP se puede instalar en una ranura PCI Express (PCIe) x1, permitiendo conectar periféricos equipados con un puerto paralelo EPP/ECP a cualquier computador, basándose en un diseño de chip único nativo (Oxford OXPCIe952) que aprovecha las prestaciones reales de la PCI Express, asegurando máximo rendimiento y confiabilidad. Esta tarjeta con puerto paralelo SPP/EPP/ECP de alto rendimiento añade 1 puerto paralelo DB25 por lo que resulta ideal para conectar impresoras, escáners, controladores de CD-R/RW, lectores de tarjetas de memoria, escáners de código de barras y mucho más. Con la incorporación de la función plug and play, la instalación de la tarjeta adaptadora de un puerto paralelo es sumamente sencilla. La tarjeta PCIe Paralela también incluye soportes de montaje de altura media/perfil bajo para brindar compatibilidad con prácticamente cualquier sistema de factor de forma. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- De gran utilidad para conectar todo tipo de periféricos que utilizan puertos paralelos a su PC, incluyendo impresoras, escáners, CD-R/RWs, Zip® drives y lectores de tarjetas de memoria

Características

- El puerto Paralelo SPP/EPP/ECP soporta la interfaz Centronics existente
- Soporte de perfil bajo/ altura media instalado de fábrica; incluye soporte de perfil completo

- Compatible con la revisión 1.1a de la especificación PCI Express
- Compatible con la revisión 1.2 de la especificación PCI Express

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	Paralelo
Tipo de Bus	PCI Express
Tipo de Tarjeta	Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
Estilo de Puerto	Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips	PLX/Oxford - OXPCIE952

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	Hasta 2,5 Mbps
---------------------------------------	----------------

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	PCI Express x1
Puertos Externos	DB-25 (25 pines, D-Sub)

Software

Compatibilidad OS	Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux 2.4.x a 4.11.x <i>Solo versiones LTS</i>
-------------------	--

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C 60°C (-4°F to 140°F)



Humedad HR 5~85%

Características Físicas

Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	0.8 in [21.0 mm]
Ancho del Producto	4.3 in [11.0 cm]
Altura del Producto	4.7 in [12.0 cm]
Peso del Producto	1.3 oz [37.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [30.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.7 oz [133.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Tarjeta PCI Express Paralelo de Perfil Bajo
	Soporte de perfil completo
	CD del Controlador
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

