


## Adaptador Tarjeta PCI-Express Perfil Bajo Paralelo de 1 Puerto DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP

ID del Producto: PEX1PLP



La Tarjeta Adaptadora PCIe Paralelo, PEX1PLP se puede instalar en una ranura PCI Express (PCIe) x1, permitiendo conectar periféricos equipados con un puerto paralelo EPP/ECP a cualquier ordenador, basándose en un diseño de chip único nativo (Oxford OXPCIe952) que aprovecha las prestaciones reales de la PCI Express, asegurando máximo rendimiento y confiabilidad. Esta tarjeta con puerto paralelo SPP/EPP/ECP de alto rendimiento añade 1 puerto paralelo DB25 por lo que resulta ideal para conectar impresoras, escáners, controladores de CD-R/RW, lectores de tarjetas de memoria, escáners de código de barras y mucho más. Con la incorporación de la función plug and play, la instalación de la tarjeta adaptadora de un puerto paralelo es sumamente sencilla. La tarjeta PCIe Paralela también incluye soportes de montaje de altura media/perfil bajo para brindar compatibilidad con prácticamente cualquier sistema de factor de forma. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- De gran utilidad para conectar todo tipo de periféricos que utilizan puertos paralelos a su PC,

incluyendo impresoras, escáners, CD-R/RWs, Zip® drives y lectores de tarjetas de memoria

## Características

- El puerto Paralelo SPP/EPP/ECP soporta la interfaz Centronics existente
- Soporte de perfil bajo/ altura media instalado de fábrica; incluye soporte de perfil completo
- Compatible con la revisión 1.1a de la especificación PCI Express
- Compatible con la revisión 1.2 de la especificación PCI Express

### Hardware

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Política de Garantía     | 2 Years                                            |
| Cantidad de Puertos      | 1                                                  |
| Interfaz                 | Paralelo                                           |
| Tipo de Bus              | PCI Express                                        |
| Tipo de Tarjeta          | Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar) |
| Estilo de Puerto         | Integrado en la Tarjeta                            |
| ID del Conjunto de Chips | PLX/Oxford - OXPCIE952                             |

### Rendimiento

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | Hasta 2,5 Mbps |
|---------------------------------------|----------------|

### Conector(es)

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Tipo(s) de Conector(es) | 1 - PCI Express x1          |
| Puertos Externos        | 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) |

### Software

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad OS | Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 |
|                   | Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019                         |
|                   | Linux 2.4.x y superior versiones LTS solamente                                   |

---

Requisitos  
Ambientales

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura Operativa         | 0°C 50°C (32°F to 122°F)   |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C 60°C (-4°F to 140°F) |
| Humedad                       | HR 5~85%                   |

---

Características  
Físicas

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de Gabinete      | Acero            |
| Longitud del Producto | 0.8 in [2.1 cm]  |
| Ancho del Producto    | 4.3 in [11.0 cm] |
| Altura del Producto   | 4.7 in [12.0 cm] |
| Peso del Producto     | 1.3 oz [37.0 g]  |

---

Información de la  
Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                |
| Longitud de la Caja         | 6.7 in [17.0 cm] |
| Ancho de la Caja            | 5.7 in [14.5 cm] |
| Altura de la Caja           | 1.2 in [3.0 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 4.7 oz [133.0 g] |

---

Contenido de la  
Caja

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Tarjeta PCI Express Paralelo de Perfil Bajo |
|                     | 1 - Soporte de perfil completo                  |
|                     | 1 - CD del Controlador                          |
|                     | 1 - Manual de Instrucciones                     |

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.