


Scheda adattatore parallela PCI Express basso profilo a 1 porta - SPP/EPP/ECP

ID prodotto: PEX1PLP



La scheda adattatore parallela PCIe PEX1P può essere installata su uno slot PCI Express (PCIe) x1, permettendo la connessione di periferiche parallele EPP/ECP a qualsiasi computer; grazie al singolo chip nativo (Oxford OXPCIe952), la scheda consente di sfruttare pienamente le funzionalità dell'interfaccia PCI Express, garantendo il massimo del rendimento e dell'affidabilità. Questa scheda parallela SPP/EPP/ECP ad elevate prestazioni consente di aggiungere una porta parallela DB25, ideale per collegare stampanti, scanner, lettori CD-R/RW, lettori di schede di memoria, lettori di codici a barre e molto altro ancora. Grazie alla conveniente funzionalità aggiuntiva plug-and-play, l'installazione della scheda parallela è più semplice e comoda! La scheda parallela PCIe include staffe di montaggio standard e a basso profilo/mezza altezza, per garantire la compatibilità con sistemi di qualsiasi fattore di forma. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento al PC di qualsiasi periferica parallela, comprese stampanti, scanner, unità CD-R/RW, unità Zip® e lettori di schede di memoria

Caratteristiche

- Supporta l'interfaccia Centronics, grazie alla porta parallela SPP/EPP/ECP
- Fornita con staffa di montaggio mezza altezza/basso profilo, inclusa staffa a profilo completo
- Conforme alle specifiche base PCI Express 1.1a
- Conforme a PCI Power Management 1.2

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Interfaccia	Parallelo
Tipo bus	PCI Express
Tipo scheda	Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Stile porte	Integrato nella scheda
ID chipset	PLX/Oxford - OXPCIE952

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	Fino a 2,5 Mbps
--	-----------------

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - PCI Express x1
Porte esterne	1 - DB-25 (25 pin, D-Sub)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
	Linux 2.4.x to 4.11.x Solo Versioni LTS

Ambientale

Temperatura	0°C 50°C (32°F to 122°F)
-------------	--------------------------

d'esercizio

Temperatura di conservazione -20°C 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 5~85% RH

Caratteristiche fisiche

Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]
Larghezza prodotto	4.3 in [11.0 cm]
Altezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Peso prodotto	1.3 oz [37.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.7 oz [133.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Scheda parallela PCI Express a basso profilo
	1 - Staffa profilo completo
	1 - CD con i driver
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.