


1 Parallele Poort PCI Express Low-Profile Adapterkaart – SPP/EPP/ECP

Productcode: PEX1PLP



De PEX1PLP PCI-E Parallele Adapterkaart kan worden geïnstalleerd in een x1 PCI-Express-slot, zodat u EPP/ECP parallele randapparatuur kunt aansluiten op elke computer, waarbij een native ontwerp met enkele chip (Oxford OXPCIe952) wordt gebruikt voor maximale prestaties en betrouwbaarheid via PCI Express. Deze high-performance SPP/EPP/ECP-kaart voegt 1 DB25 parallele poort toe, ideaal voor het aansluiten van printers, scanners, CD-R/RW-loopwerken, geheugenkaartlezers, barcodescanners en nog veel meer. Door het gemak van plug-and-play functionaliteit verloopt het installeren van de parallele adapterkaart zonder problemen! De PCI-E parallele kaart wordt geleverd met standaard en low-profile brackets, voor compatibiliteit met kleine vormfactor en geïntegreerde systemen. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Aansluiten van verschillende parallele randapparatuur op uw pc mogelijk, zoals printers, scanners, CD-R/RW-loopwerken, Zip®-drives en geheugenkaartlezers

Eigenschappen

- SPP/EPP/ECP parallele poort is volledig compatibel met de Centronics-interface
- Voorgemonteerd met low profile/half-height bracket, geleverd inclusief standaardbracket
- Voldoet aan de PCI Express-specificatie 1.1a

- Voldoet aan PCI Stroombeheer 1.2

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Interface	Parallel
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Low Profile (incl. standaard bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Chipsetcode	PLX/Oxford - OXPCIe952

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	Tot 2,5 Mbit/s
-----------------------------	----------------

Connector(en)

Type connector(en)	PCI Express x1
Externe poorten	DB-25 (25-polig, D-Sub)

Software

Besturingssystemen	Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux 2.4.x tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
--------------------	--

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Type behuizing	Staal
----------------	-------

Lengte product	0.8 in [21.0 mm]
Breedte product	4.3 in [11.0 cm]
Hoogte product	4.7 in [12.0 cm]
Gewicht product	1.3 oz [37.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.7 oz [133.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Low-profile PCI-E parallele kaart
	Standaard montagebracket
	Driver-CD
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

