


PCI Express lågprofils parallell-kortadapter med 1 port – SPP/EPP/ECP

Produkt ID: PEX1PLP



PEX1PLP PCIe parallellt adapterkort kan installeras i ett PCI Express-enhetsfack (PCIe) vilket gör att du kan ansluta parallell EPP/ECP-kringutrustning till alla datorer med stöd av en ursprunglig enkelchip-design (Oxford OXPCIe952) som utnyttjar kapaciteten i äkta PCI Express – vilket säkerställer maximal prestanda och pålitlighet.

Detta högpresterande SPP/EPP/ECP parallellportskort lägger till en DB25 parallellport, perfekt för att ansluta skrivare, scanner, CD-R/RW-enheter, minneskortsläsare, streckkodsskannrar och mer. Plug-and-play-funktionen gör att installationen av det parallella adapterkortet sker smidigt och utan strul! PCIe-parallellkortet finns dessutom med både standard och halvhöjds-/lågprofilsfästen vilket ger kompatibilitet med i stort sett alla systemformfaktorer.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ansluter parallellbaserad kringutrustning till din dator, inklusive skrivare, skannrar CD-R/RW:s,

Zip®-enheter och minneskortläsare

Funktioner

- SPP/EPP/ECP parallell port har fullt stöd för befintligt Centronics-gränssnitt
- Levereras med monterade lågprofils-/halvhöjdsfästen, helprofilsfästen medföljer
- Kompatibelt med PCI express-basspecifikation revision 1.1a
- Uppfyller PCI specifikation 1.2 för energistyrning

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	Parallell
Busstyp	PCI Express
Korttyp	Lågprofil (SP-fästen ingår)
Porttyp	Inbyggd på kort
Chipset-ID	PLX/Oxford - OXPCIe952

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	Upp till 2,5 Mbps
----------------------------------	-------------------

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - PCI Express x1
Externa portar	1 - DB-25 (25-stifts, D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
	Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Miljö

Drifttemperatur	0°C 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-20°C 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	5~85 % RH

Utseende

Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	0.8 in [2.1 cm]
Produktbredd	4.3 in [11.0 cm]
Produkthöjd	4.7 in [12.0 cm]
Produktvikt	1.3 oz [37.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.7 in [17.0 cm]
Paketets bredd	5.7 in [14.5 cm]
Paketets höjd	1.2 in [3.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.7 oz [133.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Lågprofils PCI Express-parallellkort
	1 - Fäste i helprofil
	1 - Drivrutin CD
	1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.