

## Sistema d'espansione PCI Express a 4 slot PCI

ID prodotto: PEX2PCI4



L'innovativo sistema d'espansione PCI Express a PCI di StarTech.com offre una soluzione rapida e semplice d'espansione I/O per qualsiasi sistema PCI Express (PCIe) compatibile. Grazie alla possibilità di aggiungere slot PCI esterni a server/workstation o computer laptop questa conveniente soluzione consente un enorme risparmio di tempo, semplicemente tramite l'aggiunta di schede PCI al server/workstation. Consente inoltre di avere una piattaforma in grado di commutare tra schede PCI di computer portatili e desktop. Questo metodo permette di massimizzare le capacità I/O di sistemi nuovi o già esistenti.

Il sistema d'espansione esterno aggiunge quattro slot PCI (32-bit/33MHz) al sistema informatico host tramite una singola connessione PCI Express. Grazie alla larghezza di banda totale di 250 Mbps la scheda controller host PCIe permette al computer host di continuare a funzionare come se le schede inserite nel sistema d'espansione fossero connesse direttamente alla scheda madre. Il collegamento tra la scheda controller PCIe e il box di espansione PCI avviene direttamente tramite un cavo DVI incluso che assicura affidabilità e alta qualità.

Soluzione d'espansione I/O affidabile, lo chassis d'espansione è dotato di garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Espansione delle capacità I/O di un sistema esistente eliminando la necessità di acquistarne uno nuovo.
- Ideale per tester di sistemi e ingegneri che necessitano di commutare spesso tra schede I/O.

- Consente di aggiungere otto scheda ad altezza completa a sistemi con fattore di forma ridotto.
- Offre supporto PCI a sistemi dotati solamente di slot PCIe.
- Offre possibilità di acquisizione dati, telefonia, archiviazione e audio grazie agli slot d'espansione I/O.

## Caratteristiche

- Consente di aggiungere 4 slot PCI (32-bit/33 MHz), tramite slot PCI Express
- Struttura robusta in acciaio
- Supporta schede PCI aggiuntive da 5 V e da 3,3 V/5 V
- Astuccio d'espansione autoalimentato con pulsante di accensione/spegnimento
- Installazione di driver o software non necessaria
- La scheda PCI Express include staffe di montaggio sia a profilo standard che a basso profilo e un cavo DVI per collegare la scheda al box esterno PCI

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo bus	PCI Express

---

### Prestazioni

MTBF	143.947 ore
------	-------------

---

### Connettore/i

Tipo/i connettori	PCI Express x1
Porte esterne	Slot PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit)

---

### Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------------------------	--

---

### Note/requisiti speciali

Nota	- Supporta le schede PCI a 32 bit con lunghezza inferiore a 17 cm; le schede PCI a 34 bit da 31 cm (lunghezza completa)
------	---



non sono supportate

- Lo chassis fornisce fino a 5 V a 3 A, 3,3 V a 4,5 A o un totale combinato di 15 Watt

- Questo articolo presenta un problema di compatibilità noto con i controller SATA di Silicon Image su una piattaforma AMD

---

#### Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	3A
Tipo presa	M
Consumo energetico	36

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C ~ 55°C
Temperatura di conservazione	-40°C ~ 75°C

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio e acciaio
Lunghezza prodotto	8.0 in [20.4 cm]
Larghezza prodotto	5.4 in [13.7 cm]
Altezza prodotto	5.6 in [14.2 cm]
Peso prodotto	5.2 lb [2.4 kg]

---

#### Informazioni confezione

Package Length	9.6 in [24.5 cm]
----------------	------------------



Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	8.3 in [21.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.3 lb [2.4 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

Box di espansione PCI

Scheda PCI Express

Cavo DVI 1 m

Staffa a basso profilo

Kit viti

Cavo di alimentazione

Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda

CD di installazione

Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

