

PCI Express naar 4-slot PCI Uitbreidingssysteem

Productcode: PEX2PCI4



Het innovatieve PCI Express naar PCI Uitbreidingssysteem van StarTech.com biedt een snelle en eenvoudige oplossing voor I/O-uitbreiding op bijna elk systeem met PCI Express (PCIe). Het toevoegen van externe PCI-slots aan een server/werkstation of laptop is een kosteneffectieve en tijdbesparende methode om op eenvoudige wijze extra PCI-kaarten toe te voegen aan een server/werkstation. Bovendien biedt het een platform om PCI-insteekkaarten uit te wisselen tussen een mobiel en desktopsysteem en is het de optimale methode om de I/O-capaciteiten van nieuwe of bestaande systemen te maximaliseren.

Het externe uitbreidingschassis voegt vier PCI-slots (32-bits / 33 MHz) toe aan een computersysteem via een enkele PCI Express-aansluiting. De x1 PCIe controllerkaart beschikt over een totale bandbreedte van maximaal 250 MB/s, waarmee de computer functioneert alsof de insteekkaarten in het uitbreidingschassis rechtstreeks zijn aangesloten op het moederbord.

Dit uitbreidingssysteem is een betrouwbare I/O-uitbreidingsmogelijkheid en StarTech.com levert erop 2-jaar garantie en biedt gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Breid de I/O-capaciteiten van een bestaand systeem uit zonder een geheel nieuw systeem te hoeven kopen.
- Ideaal voor systeemtesters en ingenieurs die regelmatig I/O-kaarten moeten omwisselen.
- Voeg standaardkaarten toe aan een systeem met kleine vormfactor (SFF).

- Voeg PCI-ondersteuning toe aan systemen die alleen beschikken over PCIe-slots.
- Voeg data-acquisitie-, telecommunicatie-, opslag- en audiocapaciteiten toe door middel van extra I/O-uitbreidingslots.

Eigenschappen

- Voeg 4 extra PCI-slots (32-bit / 33 MHz) toe via PCI Express
- Geharde stalen uitvoering
- Ondersteunt zowel 5 V als 3,3 V & 5 V add-in PCI-kaarten
- Uitbreidingschassis met aan/uit-knop en eigen voeding
- Geen drivers of software nodig
- Bij de PCI Express adapterkaart wordt zowel Full-Profile als Low-Profile installatiebeugels en DVI-kabel geleverd voor de aansluiting van de kaart op de PCI behuizing

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Bus type	PCI Express

Prestaties

MTBF	143.947 uur
------	-------------

Connector(en)

Type connector(en)	PCI Express x1
Externe poorten	PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) sleuf

Software

Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	- Ondersteunt 32-bit PCI-kaarten korter dan 17 cm; 31 cm lange (volle lengte) 64-bit PCI-kaarten worden niet
---------	--

ondersteund

- Het chassis levert tot 5V bij 3A, 3,3V bij 4,5A, of in totaal gecombineerd 15 W

- Van dit product is bekend dat er compatibiliteitsproblemen zijn met Silicon Image SATA controllers op een AMD-platform

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	3A
Stekkertype	M
Vermogensopname	36

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 55°C
Opslagtemperatuur	-40°C ~ 75°C

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium en staal
Lengte product	8.0 in [20.4 cm]
Breedte product	5.4 in [13.7 cm]
Hoogte product	5.6 in [14.2 cm]
Gewicht product	5.2 lb [2.4 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.6 in [24.5 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]



Package Height 8.3 in [21.0 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 5.3 lb [2.4 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd

PCI-uitbreidingsbox

PCI Express-kaart

DVI-kabel van 91cm

Low-profile bracket

Set schroeven

Voedingskabel

Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.

Installatie-CD

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

