

PCI express till PCI-utbyggnadssystem med 4 kortplatser

Produkt ID: PEX2PCI4



StarTech.coms innovativa PCI express till PCI-expansionschassi ger en snabb och enkel lösning på I/O-utbyggnad till nästan alla system med PCI express (PCIe). Denna kostnadseffektiva och tidssparande metod är optimal för att maximera nya eller befintliga systems I/O-möjligheter genom att vara en plattform där du kan byta tilläggs-PCI-kort mellan bärbara och stationära datorer eller helt enkelt lägga till externa PCI-kortplatser till en server/arbetsstation eller bärbar dator.

Det externa expansionschassit lägger till fyra PCI-kortplatser (32-bit/33 MHz) till värddatorn genom en enda PCI Express-anslutning. Ger total bandbredd på upp till 250 MBps från x1 PCIe värdkontrollerkortet och låter värddatorn fungera som om korten i expansionschassit var anslutna direkt till moderkortet. PCIe-kontrollerkortet ansluts direkt till PCI-expansionslådan med en inkluderad DVI-kabel för en pålitlig anslutning av hög kvalitet.

Expansionschassit är en pålitlig I/O-utbyggnadslösning och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Bygg ut ett befintligt systems I/O-möjligheter utan att köpa ett helt nytt system.
- Idealiskt för systemtestare och ingenjörer som vill byta ut I/O-kort regelbundet.
- Lägg till kort i helhöjd till system med liten formfaktor.
- Ger PCI-stöd till system med endast PCIe-kortplatser.

- Ger möjligheter till dataanskaffning, telefoni, lagring och audio med extra I/O-expansionkort.

Funktioner

- Tålig stålkonstruktion
- Lägg till 4 extra PCI-kortplatser (32-bit/33 MHz) med PCI-express
- Stöder både 5 V och 3,3 V och 5 V tilläggs-PCI-kort
- Utbyggnadsbox med egen strömförsörjning och en på/av-knapp
- Ingen drivrutin eller programinstallation
- PCI Express kortadapter inkluderar både hel-/lågprofil-installeringsfästen och en DVI-kabel för att ansluta kortet till PCI-chassit

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Busstyp	PCI Express

Prestanda

Medeltid mellan fel (MTBF)	143 947 timmar
----------------------------	----------------

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	PCI Express x1
Externa portar	PCI/PCI-X-plats (universell 3,3 & 5 V, 32-bitars)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	- Huset ger upp till 5 V vid 3A, 3,3 V vid 4,5 A eller en kombinerad effekt av totalt 15 watt
	- Stöder 32-bit PCI-kort kortare än 6,7"; 64-bit PCI-kort 12,28" (full längd) stöds ej

- Denna produkt har kända kompatibilitetsproblem med Silicon Image SATA-kontroller på en AMD-plattform

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Utspänning	12V DC
Utström	3A
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	36

Miljö

Drifttemperatur	0°C ~ 55°C
Förvaringstemperatur	-40°C ~ 75°C

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Aluminium och stål
Produktlängd	8.0 in [20.4 cm]
Produktbredd	5.4 in [13.7 cm]
Produkt höjd	5.6 in [14.2 cm]
Produktvikt	5.2 lb [2.4 kg]

Förpackning

Package Length	9.6 in [24.5 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	8.3 in [21.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.3 lb [2.4 kg]

Vad det är i



lådan

Ingår i paketet

PCI utbyggnadsbox

PCI express-kort

91 cm DVI-kabel

Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.

Instruktionsbok

Installationskiva

Skruvsats

Strömkabel

Lågprofilsfäste

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

