Carte PCI Express 2 ports parallèles DB25 - Carte contrôleur PCI-E 2 ports IEEE 1284 Low Profile

Nº de produit: PEX2PECP2

Carte PCI Express parallèle 2 ports PEX2PECP2 - La carte parallèle EPP/ECP/SPP/PS2 ajoute deux ports parallèles IEEE 1284 à votre ordinateur et permet de prendre en charge une communication de données parallèle à une vitesse pouvant atteindre 1,5 Mb/s.

Cette carte parallèle PCI Express 2 ports haute performance permet d'ajouter deux ports parallèles DB25, offrant une solution idéale pour la connexion des imprimantes, scanners, lecteurs de carte mémoire, lecteurs de code à barres, et plus encore. Grâce au plug-and-play, l'installation de la carte adaptateur parallèle s'effectue en toute simplicité et sans effort. La carte parallèle PCI-E comporte également des supports de montage standard et demi-hauteur/faible encombrement qui la rendent compatible avec des systèmes de presque tous les formats.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Se connecte à tous les périphériques parallèles incluant les imprimantes, les scanners, les lecteurs CD-R/RW, les lecteurs Zip® et les lecteurs de carte mémoire.

Spécifications techniques

• Prise en charge des modes SPP (port parallèle standard), EPP (port parallèle amélioré), ECP (port à capacités étendues) et PS/2

• Port (ECP). Vitesse de transfert de données d’au plus 1,5 MB/seconde.

• Supports standard et faible encombrement inclus

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Nombre de ports	2
	Interface	Parallèle
	Type de bus	PCI Express
	Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
	Style de port	Intégré à la carte
	ID du chipset	ASIX - MCS9865
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	1,5 Mbit/s
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - PCI Express x1
	Ports externes	2 - DB-25 (25 broches , D-Sub)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 Linux 3.5.x et plus Versions LTS uniquement
Alimentation		
	Tension d'entrée	12V DC

	Tension de sortie	12V DC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humidité	Humidité relative de 5~85% sans condensation
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier
	Longueur du produit	4.8 in [12.1 cm]
	Largeur du produit	0.7 in [1.9 cm]
	Hauteur du produit	3.4 in [8.6 cm]
	Poids du produit	1.8 oz [51.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	6.7 in [17.0 cm]
	Largeur du Paquet	5.7 in [14.4 cm]
	Hauteur du Paquet	1.2 in [3.0 cm]
	Poids brut	6.5 oz [184.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Carte parallèle PCI-E 2 ports
		2 - Supports faible encombrement
		1 - CD de pilote
		1 - Manuel d'instruction

Informations de garantie	
Warranty	À Vie

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis